Synology Disk Station DS224+ - NAS-Server - RAID 0, 1, JBOD

RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support



Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS224+
EAN/UPC	4711174725250

Beschreibung

Die Synology DiskStation DS224+ ist eine kompakte NAS-Lösung mit 2 Einschüben, die entwickelt wurde, um kleinen Unternehmen und Teams eine zentralisierte Datenverwaltung zu ermöglichen. Der Synology DiskStation Manager (DSM) unterstützt die Erstellung einer privaten Cloud, um die Zusammenarbeit für alle zu verbessern, mit Tools zum Verwalten, Freigeben und Schützen von Dateien und Fotos, zum Sichern von Geräten und Daten und zum Verwalten von Überwachungsaufnahmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS224+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.8 cm x 23.32 cm x 16.5 cm
Gewicht	1.3 kg ()
Prozessor	1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Massenspeicher-Controller	RAID RAID 0, 1, JBOD
Netzwerk	1GbE
RAM	2 GB
Stromversorgung	(50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Breite	10.8 cm
Tiefe	23.32 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	1.3 kg ()
	Prozessor / Arbeitsspeicher

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron J4125 2 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.7 GHz
RAM	2 GB (installiert) / 6 GB (unterstützt) - DDR4
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
	Netzwerk
Data Link Protocol	1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	CIFS, SMB v2, SMB v3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	LDAP
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, CCC, KC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14.69 Watt
Gestellte Leistung	60 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	22 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.