EDELSTAHLWAAGE

PCE-SSB 30



- **Gewichtseinheiten: kg, g, lb, oz**
- **Alarmfunktion für obere und untere Gewichtslimits**
- **Einstellbare Nullpunktverfolgung**
- **Spitzen-, stabile und Durchschnitts-Hold-Funktion**
- **Manuelle und automatische Tara-Abzug-Funktion**
- **Robustes, wasserdichtes Edelstahlgehäuse**
- **Betrieb über Netzteil**

Die Edelstahlwaage ist die ideale Lösung für präzise Wägeaufgaben in Industrie, Produktion und Lebensmittelverarbeitung. Dank ihres robusten, wasserdichten Edelstahlgehäuses ist sie bestens für den täglichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet und überzeugt durch eine langlebige Konstruktion sowie eine einfache Bedienung. Mit einem Wägebereich von 0,02 bis 30 kg und einer Auflösung von 5 g liefert die Edelstahlwaage zuverlässige und exakte Messergebnisse für unterschiedlichste Anwendungen. Die Auswahl der Gewichtseinheiten in Kilogramm, Gramm, Pfund und Unzen ermöglicht einen flexiblen Einsatz in nationalen und internationalen Arbeitsbereichen.

Für eine effiziente Prozesskontrolle verfügt die Edelstahlwaage über eine Alarmfunktion für obere und untere Gewichtslimits, die durch eine gut sichtbare Ampelanzeige unterstützt wird. Dadurch lassen sich Sollgewichte schnell und einfach überwachen, was insbesondere bei Kontroll- und Abfüllprozessen von Vorteil ist. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch eine einstellbare Nullpunktverfolgung sowie eine manuelle und automatische Tara-Abzug-Funktion, die das Wiegen von Behältern und Verpackungen besonders komfortabel macht. Zusätzlich stehen eine Spitzenwert-, stabile sowie Durchschnitts-Hold-Funktion zur Verfügung, sodass Messergebnisse zuverlässig erfasst und ausgewertet werden können.

Die Stromversorgung erfolgt serienmäßig über ein Netzteil.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	30 kg
Auflösung [d]	5 g

Allgemeine technische Daten	
Einheit(en)	kg, g, lb, oz
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	10x20 mm
Alarm	optisch, akustisch
Alarmmodi	Unterer Alarmwert Oberer Alarmwert
Mindestlast [Min]	20 g
Abmessungen	Wiegeplattform: 220x190 mm
Schutzklasse (Gerät)	IP68
Spannungsversorgung	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	320 x 270 x 130 mm
Gewicht	3165 g