Heißluftgebläse H-200



- Der Allrounder für alle, die mehr wollen. Optimale Balance aus Leistung, Komfort und individueller Einstellbarkeit.
- Temperatur einstellbar über Drehrad von 50°C bis 600°C
- Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche
- Ausgestattet mit einer Mikanitheizung
- 3-stufige Luftmengeneinstellung:Stufe 1: 250 l/min. mit 50°C (Kühlstufe)Stufe 2: 300 l/min. Temperatureinstellung von ca. 50°C bis 450°CStufe 3: 500 l/min. Temperatureinstellung von ca. 90°C bis 600°C
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Gerätepositon
- Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse

Leistung	2.000 W
Temperatur & Luftstrom	1. Stufe: 250l/min. / 50°C 2. Stufe: 300l/min. / 7 Temperaturstufen von 50°C bis 600°C über Drehrad 3. Stufe: 500l/min. / 7 Temperaturstufen von 50°C bis 600°C über Drehrad
Resthitzeanzeige	Ja
Temperatur (von bis)	50°C - 600°C
Temperatureinstellung	7-Stufen
Temperaturscanner	Nein
Luftstrom (von bis)	250 - 500
Luftstromregulierung	3-Stufen
Anzeige	Nein
Heizelement	Mikanit
Motor / Typ	Bürsten Motor
Kabellänge in m	2
Gehäuse	Kunststoff mit Softgrip
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Intertek
Nettogewicht	0,85
Abmessung (Verpackung)	0,28 x 0,268 x 0,09
Artikelnummer	035-0002
EAN-Nr.	4009729087589

Heißluftgebläse H-200



3-stufige Luftmengeneinstellung:
Stufe 1: 250 l/min. mit 50°C (Kühlstufe)
Stufe 2: 300 l/min. Temperatureinstellung von ca. 50°C bis 450°C
Stufe 3: 500 l/min. Temperatureinstellung von ca. 90°C bis 600°C



Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche



Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse



Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten



Temperatur einstellbar über Drehrad von 50°C bis 600°C