



Entdecken Sie das POCO F6 Pro, ein Smartphone, das Leistung und Effizienz neu definiert. Mit seinem 5000-mAh-Akku und der Hyper Charge-Technologie bietet es eine schnelle Aufladung, damit Sie immer einsatzbereit sind. Das 6,67-Zoll-Flow-AMOLED-Display mit WQHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis und erweckt die Bilder mit atemberaubender Klarheit und leuchtenden Farben zum Leben. Halten Sie jedes Detail mit der Dreifach-Rückkamera fest, die mit einem 50-MP-Hauptsensor und optischem Bildstabilisator (OIS) ausgestattet ist und für makellose Fotos und Videos sorgt. Mit dem Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor und der fortschrittlichen Speichertechnologie liefert das POCO F6 Pro eine reibungslose, reaktionsschnelle Leistung, egal ob Sie spielen, streamen oder Multitasking betreiben. Mit zwei Stereolautsprechern, die Dolby Atmos-Sound, Hi-Res-Audio und Hi-Res-Audio Wireless unterstützen, wird jeder Ton und jeder Soundeffekt in höchster Qualität wiedergegeben. Mit diesen und weiteren Funktionen ist das POCO F6 Pro das Gerät für alle, die ein herausragendes mobiles Erlebnis erwarten.

Produktbeschreibung	Xiaomi POCO F6 Pro - weiß - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 3200 x 1440 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 526 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Flow AMOLED - HDR
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO
Modem	Snapdragon X70 5G
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / 256 GB
Hauptkamera	50 Megapixel - Light Fusion 800 - f/1.6
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	16 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung

Steckverbinder	USB-C
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.95 mm x 8.21 mm x 160.86 mm
Gewicht	209 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.993 W/kg (head) 0.999 W/kg (body) 2.57 W/kg (Gliedermaßen)

	Allgemein
Produkttyp	Smartphone
Formfaktor	Touch
Breite	74.95 mm
Tiefe	8.21 mm
Höhe	160.86 mm
Gewicht	209 g
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Metallrahmen
	Mobil
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	5G
Service Provider	Nicht angegeben
Steuerung	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GNSS
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
	Kommunikation
Datenübertragung	FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band	850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band	Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband	N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78
5G NR Frequenz	FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Modem	Snapdragon X70 5G
	Telefonmerkmale
Sensoren	Näherungssensor, Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor, Flimmersensor, unterstützter Positionssensor
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie	AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen	Zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, X-Achsen-Linearmotor, LiquidCool Technology 4.0, IceLoop-System, WildBoost-Optimierung 3.0, KI-Untertitel, AI-Album-Suche, Battery Health 3.0, Smart Charging Engine, Surge P2 Schnelllade-Chipsatz, Surge G1 Batteriechipsatz, intelligentes Laden bei Nacht, Hibernation-Modus, MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, ASHA support, Auracast-Unterstützung, Wi-Fi Miracast, Dual-Bluetooth-Modus
	Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards	AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, AMR, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, OGG, WAV, AWB
Supported Digital Video Standards	MP4, MKV, AVI, WebM, 3GP, ASF, WMV
Video-Erweiterungen	HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision
Klangverstärkungen	Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio, High-Resolution Audio Wireless
	Prozessor
Typ	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Taktfrequenz	3.19 GHz
Anz. Prozessorkerne	8-Core
	Grafiksystem
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO
	Arbeitsspeicher
RAM	LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität	256 GB
Speicherschnittstelle	UFS 4.0
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	16 Megapixel
Spezialeffekte	HDR
Kameramodi	Nachtmodus, Hochformat-Modus, Palm Shutter, filmCamera, Zeitraffer-Video, Kurzfilm
Video Auflösungen	1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale	RAW-Domain-Algorithmus, Zeit-Burst, Video-Teleprompter
	Hauptkamera
Sensorauflösung	50 Megapixel
Sensorgröße	1/1.55"
Sensor Name	Light Fusion 800 Sensor
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)

Objektivblende	F/1.6
Objektivkonstruktion	6-Element
Pixelgröße	2 µm
Spezialeffekte	HDR, Filmfilter
Kameramodi	Motion Capture, 50MP-Modus, filmCamera, Dokumente, Panorama, Pro-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Langzeitbelichtung, Kurzfilm, Zeitlupenmodus, Steady-Modus, Video-Teleprompter
Lichtquelle	LED-Blitz
Video Auflösungen	7680 x 4320 (8K UHD) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 1920 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps
Merkmale	POCO Imaging Engine, AI Portrait, AI Magic Erase Pro, AI Expansion, 2.0µm 4-in-1 Super Pixel, Dual Native ISO Fusion Max, Burst-Modus 2.0, Ultra-Nacht-Algorithmus
	Zweite Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Objektiv Typ	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende	F/2.2
Sichtfeld (FoV)	119 Grad
	Dritte Kamera
Sensorauflösung	2 Megapixel
Objektivblende	F/2.4
Funktionen	Macro-Kamera
	Anzeige
Typ	OLED-Display
Technologie	Flow AMOLED
Diagonalabmessung	16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung	3200 x 1440 Pixel
Displayformat	WQHD+
Pixeldichte	526 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit	4000 cd/m²
Farbtiefe	68 Milliarden Farben
HDR	Ja
HDR-Technologie	HDR10+
Enhancement-Technologie	Adaptive HDR, Pro HDR Display, Dolby Vision
Wiederholrate	120 Hz
Touch-Abtastrate	480 Hz

Kontrastverhältnis	5000000:1
Merkmale	DotDisplay, DCI-P3 Breiter Farbumfang, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 3840 Hz, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, Original Color PRO, adaptive Farben, Wet Touch Technology, Zyklusmodus, 2160 Hz sofortige Touch-Abtastrate, Sonnenlicht-Display, Lesemodus
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C
	Batterie
Kapazität	5000 mAh
Schnelladetechnologie	Hyper Charge
Ladezeit	19 Min.
	Verschiedenes
Kennzeichnung	TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Zubehör im Lieferumfang	120 W Ladegerät, USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.