
Type


E167295



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics



Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube	undurchsichtig / non transparent mit Löschmittelfüllung / with filling
Kontaktkappen / end caps	Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,0 I_n		2,75 I_n		4 I_n		10 I_n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 800 mA	1 h	-	-	-	-	60 ms	-	6 ms
1 A - 2 A	1 h	-	-	-	1 ms	25 ms		6ms

nur für Kurzschlussschutz for short circuit protection only	**6,3 x 32 mm** (0,25 x 1,25")	1000 V	aR (FF)

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@ 1,0 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Approbationen Approvals
			mV	W	A^2s	UL rec.
7017240.0,1	100 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	2500	0,3	0,0009	✓
7017240.0,125	125 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	2200	0,3	0,0017	✓
7017240.0,16	160 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	2000	0,4	0,004	✓
7017240.0,2	200 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	900	0,2	0,01	✓
7017240.0,25	250 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	800	0,2	0,02	✓
7017240.0,315	315 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	700	0.3	0.04	✓
7017240.0,4	400 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	650	0.3	0.07	✓
7017240.0,5	500 mA	30 kA@AC/DC 1000 V[1)]	650	0.4	0.12	✓
7017240.0,63	630 mA	30 kA@AC/DC 1000 V	650	0.5	0.15	✓
7017240.0,8	800 mA	30 kA@AC/DC 1000 V	600	0.5	0.23	✓
7017240.1	1 A	30 kA@AC/DC 1000 V	750	0.8	0.32	✓
7017240.1,6	1,6 A	30 kA@AC/DC 1000 V	650	1.1	0.31	✓
7017240.2	2 A	30 kA @ DC 1000 V	650	1.4	0.64	✓

[1)] 50kA @ AC/DC 1000V ohne/without Approbation/Approval

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
7017240	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
z.B./ e.g.	7017240.1,6IP	

© 2018-06 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de
Änderungen vorbehalten