
MEDER electronic
Products for tomorrow...


Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:
**4003510053**
Artikel:
**Rundstabmagnet; NdFeb N35; 2.0x8.0mm**
**axial magnetisiert; verzinkt**

**Dimensions mm[inch]**
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
*Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m*

**Isometric**
Scale 2:1
*Maßstab 2:1*



zinc plated
*verzinkt*

| Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1 | Bedingung | Min | Soll | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Remanenz Br | | 1.170 | 1.240 | | mT |
| Revers. Temp. Koeff. von Br | | | -0,12 | | %/K |
| Koerzitiv-Feldstärke HcB | | 876 | 923 | | kA/m |
| Koerzitiv-Feldstärke HcJ | | 955 | | | kA/m |
| Revers. Temp. Koeff. von HcJ | | | -0,6 | | %/K |
| Dichte | | 7,4 | 7,5 | | g/cu cm |
| Max. Betriebstemperatur | | | | 80 | °C |
| Magnetisches Moment | inklusiv 5% Toleranz | 2,9 | 3,1 | | E-6 Vs*cm |
| Magnetwerkstoff | | NdFeB | | | |
| Magnetisierungsrichtung | | axial | | | |

| Allgemeine Daten | Bedingung | Min | Soll | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkungen | | Alle Angaben entsprechen den Herstellerangaben. | | | |