BJZ

Kapton-Klebeband

Hochtemperatur Kapton Klebeband

Dieses antistatische auf Polyimid basierende Klebeband dient als Schutz beim Wellenlöten. Der Silikonkleber hinterlässt keine Rückstände.

Technische Daten



Basisschicht	Polyimid
Länge:	33 m
Gesamtdicke	0,060 mm
Reißfestigkeit	50N/cm
Dehnung	70 %
Elektrischer Widerstand	10^7 bis 10^8 Ohm
Aufladung während des Abwickelns	< 50 V
Temperaturbeständigkeit	max. 260°C
Klebefestigkeit	1,0 N/cm
Kleber	Silikon
Farbe	Bernstein
Kerntyp:	Kunststoff
Kerndurchmesser	76 mm
Bestellnr.:	C-7807.192 (6 mm Breite)
	C-7807.193 (9 mm Breite)
	C-7807.194 (12 mm Breite)
	C-7807.196 (19 mm Breite)

BJZ GmbH & Co. KG
Berwanger Str. 29 • D-75031 Eppingen/Richen
Telefon: +49 -7262-1064-0
Fax: +49 -7262-1063
E-Mail: info@bjz.de
Web: www.bjz.de