

Kupplung

Artikelnummer: 687A



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung

Technische Daten

Kupplung	687A
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Uhrzeitstellung	10h
Nennspannung DC	20 - 25V, 40 - 50V
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	0.8 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	4 mm ²
Leiterquerschnitt max.	10 mm ²
Kabelknickschutz	mit Kabelknickschutz
Schutztülle	ohne Schütztülle
Militärausführung	nein
Nettogewicht	186 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1520 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394005230

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Vorderteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Gehäuse	PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC, CQC

Maßzeichnung



Zeichnung	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	144	144	144	144
	b	55	55	55	55
	h	67	67	67	67
	m	122	122	122	122
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10