

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 200 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 20 MP - schwarz

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB0I8BEU
EAN/UPC	6941812737118



Beschreibung

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 200 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 20 MP - schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G - schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2712 x 1220 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 446 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Prozessor	MediaTek Dimensity 7300 Ultra 2.5 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G615 MC2
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem	Mit Xiaomi HyperOS
Hauptkamera	200 Megapixel - f/1.65 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	20 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	USB-C
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.42 mm x 8.4 mm x 162.33 mm

Gewicht	190 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.994 W/kg (head) 0.992 W/kg (body) 2.597 W/kg (Gliedermaßen)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Smartphone
Formfaktor	Touch
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Breite	74.42 mm
Tiefe	8.4 mm
Höhe	162.33 mm
Gewicht	190 g
Gehäusefarbe	Schwarz
	Mobil
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	5G
Service Provider	Nicht angegeben
Benutzeroberfläche	Xiaomi HyperOS
Steuerung	GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
	Kommunikation
Datenübertragung	5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band	850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band	Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband	N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78
5G NR Frequenz	FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

	Telefonmerkmale
Sensoren	Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, digitaler Kompass
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sicherheitstechnologie	AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen	Schnellladen, Circle to Search, Google Gemini App, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, KI-Bildvergrößerung, Batteriegesundheit 4.0, Smart Charging 2.0, Smart Night Charging 2.0, Grafitkühlung, AI Cutout
	Medien-Player
Video-Erweiterungen	HDR10
Klangverstärkungen	Dolby Atmos Sound Technologie
	Prozessor
Typ	MediaTek Dimensity 7300 Ultra
Taktfrequenz	2.5 GHz
Anz. Prozessorkerne	8-Core
	Grafiksystem
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G615 MC2
	Arbeitsspeicher
RAM	LPDDR4X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität	256 GB
Speicherschnittstelle	UFS 2.2
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	20 Megapixel
Linsenöffnung	F/2.2
Kameramodi	AI Beautify, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Palm Shutter
Video Auflösungen	1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale	Softlight-Ring, Selbstauslöser
	Hauptkamera
Sensorauflösung	200 Megapixel
Sensorgröße	1/1.4"
Optischer Bildstabilisator	Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende	F/1.65
Objektivkonstruktion	7-Element
Fokuseinstellung	Automatisch
Spezialeffekte	AI Bokeh Effects, filmFrame
Kameramodi	AI Beautify, Dynamische Aufnahmen, Dual Video-Modus, Lightning Burst, Dokumente, Portraits, stabilisiertes Video
Lichtquelle	LED-Blitz

Video Auflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps
Merkmale	KI-Kamera, 16-in-1 bis 2,24 µm Pixel, Bewegungsverfolgung, Xiaomi Imaging Engine, AI Bildbearbeitung, 4X verlustfreier Zoom, 2x verlustfreier Zoom, RAW-Domänenalgorithmus, AI Radierer Pro, AI Film, Smart-ISO Pro, End-to-End (E2E) KI Remosaic-Algorithmen
	Zweite Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Objektiv Typ	Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende	F/2.2
	Dritte Kamera
Sensorauflösung	2 Megapixel
Objektivblende	F/2.4
Funktionen	Macro-Kamera
	Anzeige
Typ	OLED-Display
Technologie	AMOLED
Diagonalabmessung	16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung	2712 x 1220 Pixel
Pixeldichte	446 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit	3000 cd/m²
Farbtiefe	12-bit
HDR	Ja
HDR-Technologie	HDR10+
Enhancement-Technologie	Dolby Vision
Wiederholrate	120 Hz
Touch-Abtastrate	480 Hz
Kontrastverhältnis	5000000:1
Schutz	Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale	100% DCI-P3, Lesemodus, automatische Helligkeitseinstellung mit 20.000 Stufen, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 1920 Hz, Wet Touch Technology, gekrümmter Bildschirm, DC Dimming, 1.5K CrystalRes Display, Zyklusmodus, Dark Mode, 2560 Hz sofortige Touch-Abtastrate, 16fach hochauflösende Touch-Steuerung
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C
	Batterie
Kapazität	5110 mAh
Laufzeitdetails	Aktive Online-Nutzung (Soziale Medien): bis zu 21 Std. Streaming (Video): bis zu 15 Std. Streaming (Music): bis zu 58 Std.

	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP68, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Zubehör im Lieferumfang	Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.