MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose

Artikelnummer: 3171



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Apr 08 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- Neigung 20°
- zum Durchverdrahten geeignet
- Steckdose ist für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

Anbausteckdose	3171
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	85 x 85 mm
Bohrlochabstände	70 x 70 mm
Steckrichtung	schräg
Neigung	20°
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abmantellänge	120 mm
Abisolierlänge PH + N flexible Leitung	12 - 18 mm
Abisolierlänge PE flexible Leitung	12 - 18 mm
Abisolierlänge PH + N starre Leitung	18 mm
Abisolierlänge PE starre Leitung	18 mm
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm^2
Leiterquerschnitt max.	10 mm^2
Nettogewicht	245 g

Anbausteckdose	3171
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	660 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394221616

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung



Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 519	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	52	57	55	61	60	66
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	86	96	100	96	104	110
	k	31	32	33	43	44	48
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
	∂	20	20	20	20	20	20
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm^2		—4	—4	—4	—10	—10	—10