

SOLAR-VENTILATOR

PCE-SV 10



- » **Leistung: 10 W**
- » **Zwei Lüftergeschwindigkeiten**
- » **Betriebszeit: 6 ... 10 h**
- » **Solarpanel 12 W**

Der tragbare Solar-Ventilator bietet kraftvolle, autarke Belüftungslösungen speziell für Camping und Outdoor-Einsätze. Mit einer Leistung von 10W und einem Solarpanel mit 12W erzeugt der Solar-Ventilator eine zuverlässige Luftzirkulation ganz ohne Stromanschluss – ideal für Zelte, Wohnmobile oder Gartenhallen. Zwei Lüftergeschwindigkeiten ermöglichen eine individuelle Anpassung der Luftleistung, während sich der Solar-Ventilator bei ausreichend Sonneneinstrahlung automatisch aktiviert. Die Betriebszeit liegt je nach Nutzung zwischen 6 und 10 Stunden.

Das kompakte Design macht den Solar-Ventilator besonders leicht und tragbar. Schnell montiert und einsatzbereit verbessert er das Raumklima, reduziert Stickigkeit und sorgt für angenehme Frische an heißen Tagen. Durch seine einfache Handhabung eignet er sich optimal für autarke Orte ohne Netzstrom und für alle, die Wert auf nachhaltige, wartungsarme Belüftungslösungen legen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Betriebsdauer	10 h
Betriebsdauer Zusatzinformation	Hohe Geschwindigkeit: 6 ... 8 Stunden Niedrige Geschwindigkeit: ca. 10 Stunden
Ladedauer	6 h
Leistung	10 W
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	Solarpanel (9 V, 12 W)
Akku/Batterie	1 x 7,4 V intern , Lithium-Ionen Akku
Kapazität	8800 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C, 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C, 10 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	365 x 200 x 395 mm
Weitere Abmessungen	Ventilator: 58x34,5 cm (HxB) Lüfterblatt: ø30 cm Solarpanel: 35x29 cm
Gewicht	3200 g