MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Wandsteckdose

**Artikelnummer: 2983A**




**MENNEKES**
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

**Stand Apr 08 2026** Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdose ist für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

# Technische Daten

| Wandsteckdose | 2983A |
|---|---|
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Uhrzeitstellung | 1h |
| Nennspannung AC | 50 - 500V |
| Schutzart IP | IP44 |
| Kontakt-Träger | Standard |
| X-CONTACT® | nein |
| Anschlussmöglichkeit | Schraub-Klemmen |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube | PZ2, Schlitz |
| Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben | PZ2, Schlitz |
| Pilotkontakt | kein Pilotkontakt |
| Pilotkontaktschalter | nein |
| Leitungseinführung oben | 1 x M32 |
| Leitungseinführung unten | 2 x M25 (blind) |
| Blinde Leitungseinführung hinten | nein |
| Gehäuseunterteil um 180° drehbar | ja |
| Steckrichtung | schräg |
| Neigung | 25° |
| Art der Befestigung | Innenbefestigung |
| Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien | nein |
| Militärausführung | nein |
| Abschließbar | nein |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 $mm^2$ | 0.6 Nm |

| Wandsteckdose | 2983A |
|---|---|
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 $mm^2$ | 0.8 Nm |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6 - 10 $mm^2$ | 1.2 Nm |
| Abisolierlänge PH + N starre Leitung | 12 - 17 mm |
| Abisolierlänge PE starre Leitung | 12 - 17 mm |
| Leiterquerschnitt min. | 2.5 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt max. | 10 $mm^2$ |
| Nettogewicht | 360 g |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Anzahl pro Palette | 480 Stück |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394017226 |

## Zulässige Umgebungsbedingungen

| | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden | | 35 °C |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Unterteil | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Oberteil | PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Klappdeckel | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |
| Außenliegende Schrauben | Stahl verzinkt |


## Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

| Material- und Umwelteigenschaften | |
|---|---|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021 | ✓ |
| Halogenfreiheit | ja |

| Normen und Standards | |
|---|---|
| Norm | DIN EN IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Prüfzeichen | CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC |

# Maßzeichnung




| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MB 43 | Pole | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| | b | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | c | 122 | 124 | 136 | 136 | 138 |
| | d | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | e | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | f | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | g. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | h | 144 | 145 | 158 | 158 | 160 |
| | M | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| | M* | 2x25 (blind) zum Ausschneiden | | 2x25 (blind) zum Ausschneiden | | |
| Leitung bis mm Ø | | 18 | 18 | 18/25 | 18/25 | 18/25 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | —4 | —4 | —10 | —10 | —10 |