





## Indoor/Outdoor 4 MP H.265 PoE IR Fixed Turret Netzwerkkamera

TV-IP323PI (v1.0R)

- 4 MP HD Video (2560 x 1440) mit 30 fps
- Smart IR LED für Nachtsicht auf bis zu 30m (98 Fuß)
- Wetterschutzklasse IP67
- 120 dB Wide Dynamic Range Bildausgleich
- Einsparen von Installationskosten durch Power over Ethernet (PoE)
- Programmieren von Aufzeichnung nach Bewegungserkennung und Emailbenachrichtigung
- MicroSD Kartenslot (bis zu 128 GB)
- Kostenlose iOS® und Android™ mobile Apps

Die Indoor/Outdoor 4 MP H.265 PoE IR Fixed Turret Netzwerkkamera von TRENDnet, Modell TV-IP323PI, bietet Tag und Nacht Überwachung mit einer Nachtsichtweite von bis zu 30 Metern (98 Fuß). Diese Netzwerkkamera mit fest ausgerichtetem Kopf bietet ganzjährige Überwachung mit einem Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP67, das auch in Außenbereichen eingesetzt werden kann. Nehmen Sie bis zu 4 MP HD-Video mit 30 fps in einem platzsparenden H.265-Komprimierungsformat auf. Sehen Sie Live-Video von Ihrem mobilen Gerät mit unseren kostenlosen mobilen Anwendungen oder von Ihrem PC mit unserer Desktop-Kameraverwaltungssoftware.



### Überwachung in HD bei Tag und Nacht

Die seitlich angebrachte verbesserte IR-LED bietet eine größere Nachtsichtabdeckung, indem sie das IR-Licht in einem rechteckigen Muster ausstrahlt, was eine bessere IR-Abdeckung bei 4:3 und 16:9 Widescreen-Videoformaten ermöglicht. Nachtsicht auf bis zu 30 Meter (98 Fuß) Entfernung.


### Power over Ethernet (PoE)

PoE spart Kosten und bietet die Flexibilität, diese Outdoor IR Netzwerkkamera bis zu 100m (328 Fuß) von der PoE-Ausrüstung zu installieren.

### Für Außengebrauch geeignet

Geeignet für die Verwendung im Freien mit Wetterschutzklasse IP67 und einem Betriebstemperaturbereich von -30° – 60°C (-22° – 140°F).

## Illustration Eines Network





### 4 Megapixel

Aufnahme von bis zu 4 MP (2560 x 1440) HD Videoaufzeichnungen mit 30 Bildern pro Sekunde im platzsparenden H.265 Kompressionsformat



### Smart IR

Smart IR passt die Infrarot (IR)-LEDs dynamisch an, indem es die IR-Intensität verringert, wenn sich Objekte in der Nähe befinden, und die IR-Intensität erhöht, wenn Objekte weiter entfernt sind. Nachtsicht auf bis zu 30 Meter (98 Fuß) Entfernung.



### PoE

Einsparen von Installationskosten durch Power over Ethernet (PoE)



### Für Außengebrauch geeignet

Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 für den Gebrauch im Freien



### Speicher

Aufzeichnung von Video auf Netzwerkspeichergerät oder auf eine Micro SD Karte (bis zu 128 GB, separat erhältlich)



### 3-Axen Anpassung

Manuelle Einstellung des Schwenk- und Neigungswinkels, um die optimale Position des Kameraobjektivs zu finden.



### Fortschrittliche Wiedergabe

Fortschrittliche Wiedergabefunktion zur Wiedergabe von archivierten Video in der Kamera



### Bewegungserkennung

Einstellung von benutzerdefinierten Bewegungserkennungsbereichen zur Aufzeichnung von Videos und Emailbenachrichtigung, wenn ein Bereich ausgelöst wird



### Wide Dynamic Range (WDR)

Verstellbare 120dB WDR-Einstellung verbessert die Bildqualität und Schärfe bei kontrastreichen Lichtbedingungen und hebt die dunklen Bereiche des Bildes hervor, um sie besser sichtbar zu machen.



### Flexible Aufzeichnung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zeitpläne mit fortlaufender (24/7) und ereignisbasierter Aufzeichnung.



### ONVIF

ONVIF Profile S, Profile G und Profile T konform



### Kostenlose Software

Kostenlose professionelle Software zur Verwaltung von TRENDnet-Kameras



### Kostenlose Apps

Live-Video auf Ihr Mobilgerät mit kostenlosen iOS® und Android™ Apps



- 1 4 Megapixel
- 2 Smart IR
- 3 3-Axen Anpassung
- 4 Micro-SD Kartenslot
- 5 Rückstelltaste
- 6 Wetterschutzklasse IP67
- 7 10/100 Mbit/s PoE Port
- 8 Stromanschluss

## Technische Spezifikationen

<b>Objektiv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brennweite: 4mm @ F1.2</li> <li>• Sensor: 1/3" Zoll CMOS Sensor</li> <li>• Digitaler Zoom: 4-fach</li> <li>• WDR: 120dB</li> </ul>
<b>Ansicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaler Winkel: 78°</li> </ul>
<b>Basis auf 3 Achsen manuell justierbar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkung: 0° bis 360°</li> <li>• Neigung: 0° bis 75°</li> <li>• Rotation: 0° bis 360°</li> </ul>
<b>Minimalbeleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR aus: 0.01 lux</li> <li>• IR ein: 0 lux</li> <li>• IR-Entfernung: 30m (98 Fuß)</li> <li>• IR LED-Wellenlänge: 850nm</li> </ul>
<b>Kompression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265+ / H.265</li> <li>• H.264+ / H.264</li> <li>• MJPEG</li> </ul>
<b>Auflösung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptstream: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 2560 x 1440 bis zu 30 fps</li> <li>• Sekundärstream: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 480 bis zu 30 fps</li> <li>• Dritter Stream: H.265/H.264: 1280 x 720 up to 30 fps bis zu 30 fps</li> </ul>
<b>Hardware-Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.1x</li> <li>• IEEE 802.3</li> <li>• IEEE 802.3u</li> <li>• IEEE 802.3x</li> <li>• IEEE 802.3af</li> </ul>
<b>Geräteschnittstelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Mbit/s PoE Port</li> <li>• Micro-SD Kartenslot</li> <li>• Stromanschluss</li> <li>• Rückstelltaste</li> </ul>
<b>Micro SD Slot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt Micro-SD/SDHC/SDXC (nicht inbegriffen)</li> <li>• Bis zu 128 GB</li> </ul>
<b>Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wetterschutzklasse IP67</li> </ul>
<b>Netzwerkprotokoll</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP</li> <li>• DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD</li> <li>• SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X</li> <li>• NFS, SMB/CIFS</li> <li>• HTTP, HTTPS</li> <li>• PPPoE</li> <li>• UPnP, RTSP, RTP</li> </ul>
<b>Standardkonform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)</li> </ul>

<b>Maße</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 127.3 x 127.3 x 95.9 mm (5 x 5 x 3.8 in.)</li> </ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 580 g (1,275 Pfund)</li> </ul>
<b>Betriebstemperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -30° – 60° C (-22° – 140° F)</li> </ul>
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 95% nicht-kondensierend</li> </ul>
<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingang: PoE</li> <li>• Consumption: Max. 7.5 Watt</li> </ul>
<b>Netzteil (Optionales Modell: 12VDC1A)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: 100 - 240 V AC , 50/60 Hz</li> <li>• Ausgang: 12V DC, 1A externer Stromadapter</li> </ul>
<b>Verwaltungsschnittstelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch</li> <li>• Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Verschlusszeit, Bildverstärkung, Tag-/Nacht-Schalter. Smart-IR, Gegenlichtkompensation (BLC), WDR (Wide Dynamic Range), Weißabgleich, digitale Rauschreduzierung (DNR), Spiegelung, Rotation, Szenemodus, Videostandard</li> <li>• WDR verbessert die Videoqualität bei kontrastreichem Tageslicht</li> <li>• Digitale Rauschreduzierung entfernt digitales Rauschen aus dem Videosignal</li> <li>• Aufzeichnung: Auf Computer oder SAMBA-Freigabe</li> <li>• Zeit-, Datum- und Textstempel</li> <li>• IP-Adressfilter</li> <li>• Videoaufzeichnung: geplant, bei Bewegungserkennung, und bei Manipulationserkennung</li> <li>• Bewegungserkennung: Definition von bis zu drei Bewegungserkennungsbereichen und Bewegungsempfindlichkeit</li> <li>• Privatsphärenmasken: Erstellung benutzerdefinierter Privatsphärenmasken</li> <li>• Manipulationserkennungsfunktion: Emailbenachrichtigung</li> <li>• Gesichtserkennung, Einbrucherkennung und Erkennung von Linienüberschreitung: E-Mail-Benachrichtigung und Speichern von Bildern auf FTP oder Speicherkarte</li> <li>• Momentaufnahme: Momentaufnahme in Echtzeit und bei Bewegungserkennung</li> <li>• Unterstützt dynamische DNS-Dienste: dyn.com ynd no-ip.com</li> <li>• Unterstützt Fernverwaltung</li> <li>• Kompatible Browser: Chrome™ oder Firefox® (Live-Ansicht Auflösung bis zu 1280 x 720), Internet Explorer® oder Safari® (Live-Ansicht Auflösung bis zu 2560 x 1440)</li> </ul>

## Technische Spezifikationen

<b>TRENDnetVIEW EVO Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützt bis zu 32 TRENDnet-Kameras</li><li>• Mehrsprachig</li><li>• Einstellen von Aufzeichnungsoptionen (Bewegungserkennung, geplant, bei Auslöser)</li><li>• Suche und Wiedergabe</li><li>• Selbst einstellbare persönliche sichteinstellungen und optionen</li><li>• Kompatibilität: Windows® 10, 8.1, Windows Server® 2012, 2008</li></ul>
<b>TRENDnet IPVIEW App</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kostenlose iOS™ und Android™ App</li><li>• Ansicht von Live-Video auf Mobilgerät</li><li>• Momentaufnahmen</li><li>• Digitaler Zoom</li></ul>
<b>Zertifizierungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• FCC</li><li>• UL</li></ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Jahre</li></ul>

### PACKUNGSINHALT

- TV-IP323PI
- Witterungsversiegelung
- Schnellinstallationsanleitung
- Kamera-Befestigungshardware
- Torx -Sicherheit (Inbus)

Alle Verweise auf die Geschwindigkeit dienen nur zu Vergleichszwecken. Produktspezifikationen, Größe und Form können ohne Vorankündigung geändert werden, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dem hierin dargestellten abweichen.