

HYDRAULIK-HUBTISCH-WAAGE

PCE-HLTS 2T



- » **Stufenlose Höhenverstellung von 350 ... 1130 mm**
- » **Wiegebereich bis 2t**
- » **Auflösung der Waage 0,5 kg**
- » **Heben und Senken der Plattform per Knopfdruck.**
- » **Senkvorgang dank Sicherheitsventil beim Stromausfall nicht möglich.**
- » **Umlaufende Sicherheitsklemmleiste.**
- » **Externes Bedienteil mit Hebetaster, Senktaster und Not-Aus.**
- » **Soll / Ist Prüfung des Gesamtgewichts**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **RS232 Schnittstelle**

Die Hydraulik-Hubtisch-Waage ist eine praktische Kombination aus höhenverstellbarem Arbeitstisch und Waage. Durch diese stabile Kombination ist ergonomisches Arbeiten in der Logistik und im Versand, beim Verpacken oder Kommissionieren möglich. Aufgrund der direkten Verwiegung der Teile mit der Hydraulik-Hubtisch-Waage, bzw. der Verwendung der Stückzählfunktion, können zwei Arbeitsschritte kombiniert werden, wodurch eine Zeitersparnis erreicht wird. Gleichzeitig sorgt die Verwendung einer höhenverstellbaren Hydraulik-Hubtisch-Waage für ein ergonomischeres Arbeiten, da die Arbeitshöhe, insbesondere bei schweren Teilen, optimal auf die individuellen Gegebenheiten des Mitarbeiters eingestellt werden kann, wodurch rückschonendes Arbeiten möglich ist. Die Arbeitsfläche des Hubtisches besteht dabei aus einer Plattform, welche über zwei gleichlange Scheren auf dem Grundrahmen des Scherenhubtisches abgestützt wird. Die Scheren drehen sich um eine Achse im Mittelpunkt der Schenkel, wodurch ein gleichmäßiges An- und Abheben der Plattform möglich ist.

Die Hydraulik-Hubtisch-Waage hilft dank der stufenlosen Höhenregulierung daher beim schnellen, bequemen und rückschonenden Arbeiten. Diese Hydraulik-Hubtisch-Waage besteht aus einem robusten Scherenhubtisch, der die Einstellung auf eine individuelle Arbeitshöhe von 350 1130 mm ermöglicht. Die Hydraulik-Hubtisch-Waage kann eine Last von bis zu 2t (2.000 kg) heben und mit einer Auflösung von 0,5 kg verwiegen.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	2000 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	±2 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 25 mm
Schnittstelle	RS232, SUB-D9 Männlich
Tarierbereich	Mehrfach Tara über den gesamten Wiegebereich
Abmessungen Wägeplatte	1300 x 850 mm
Abmessungen	Leitungslänge ca. 3 m Zuleitungslänge ca. 3,5 m Kabellänge zum Display ca. 5 m
Leistung	2,2 kW
Hubbereich	350 ... 1130 mm
Hub	780 mm
Hubantrieb	Hydraulisch
Hubgeschwindigkeit ohne Last	60 mm/s
Hubzyklen	Max. 10 pro Stunde / Max. ca. 30.000
Traglast	500 kg
Spannungsversorgung	Hubtisch 380 V / CEE 16A Waage 6 V Akku / 9 ... 12 V Netzteil
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Abmessungen ()	mm
Gewicht	225000 g
Weitere Gewichte	Waage 55kg