EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 6000F



- **Stückzählfunktion**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- **Rezepturmischwiegung**
- **einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **Statistikfunktion**

Die eichfähige Einbau-Bodenwaage ist für den ebenen Einbau vorgesehen und wird auf Wunsch optional mit einem Einbaurahmen geliefert. Die Einbau-Bodenwaage wird nach Eichklasse III geeicht und ist für zwei Jahre für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Das Displaykabel der Einbau-Bodenwaage ist 5 m lang und mit einer Steckverbindung versehen was eine problemlose Verlegung im Kabelkanal ermöglicht, ohne dass eine Nacheichung der Einbaubodenwaage notwendig wird. Mit der abnehmbaren Wiegeplatte ist ein bequemer Einbau der Einbau-Bodenwaage möglich. Das Display der Einbau-Bodenwaage ist IP 54 geschützt und hat eine Halterung für eine Tisch oder Wandmontage.

Optional können Sie auch ein Stativ passend zu der Einbau-Bodenwaage erhalten. Verschiedene Abmessungen der Einbau-Bodenwaage stehen Ihnen zur Auswahl und die Funktionen der Einbau-Bodenwaage machen diese zu einem Multitalent. Auch die serielle bidirektionale RS-232 Schnittstelle der Bodenwaage ist ein Multitalent. Somit kann ein Programmierer die Einbau-Bodenwaage leicht in das bestehende IT-System implementieren. Die Einbau-Bodenwaage ist auch als Edelstahl-Version erhältlich. Für besondere Industrieanwendungen können zu der geeichten Einbau-Bodenwaage Analogschnittstellen 4-20 mA bzw. 0-10 V sowie 3 potenzialfreie Schaltkontakte angeboten werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	6000 kg
Auflösung [d]	4 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen Summieren, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, bidirektionale RS232, LAN
Mindestlast [Min]	40 g
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Stahl Riffelblech lackiert
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP67
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	210000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B)	1500 x 1500 mm