

BFE 9-20 Set (602244500) Bandfeile Stahlblech-Tragkasten

Bestell-Nr. 602244500
EAN 4007430298829



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
- Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Werte

Kennwerte

Nennaufnahmeleistung	950 W
Abgabeleistung	510 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	10,6 - 20 m/s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm	90 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,8 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Oberfläche schleifen 2.4 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Geräuschemission

Schalldruckpegel 89 dB(A)

Schallleistungspegel (LwA) 100 dB(A)

Messunsicherheit K 3 dB(A)

Lieferumfang

Zusatzhandgriff

Stahlblech-Tragkasten

Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)

Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19mm)

10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P60)

10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P120)

10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P60)

10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P120)

2 Vliesbänder (6x457mm; mittel)

2 Vliesbänder (19x457mm; mittel)