

Artikelnummer

32017

Typ

HUPE 640 230 V AC

Bezeichnung

Groß-Hupe HUPE 640 230 V AC

**Kurzbeschreibung:**

- mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung
- sehr hohe Lautstärke: 100 dB(A)
- Dauerbetrieb, DIN0700-geprüft
- Schutzklasse: IP54
- Spannungsversorgung: 230 V AC (0,15 A) (50 Hz)

Gewicht: 1 kg**Beschreibung****Produktmerkmale:**

weißes schlagfestes Kunststoffgehäuse,
mit Trichter mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung
Dauerbetrieb / DIN 0700-geprüft

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V
Spannung: 230 V AC 50 Hz
Betrieb: Dauerbetrieb
Stromaufnahme: 0,15 A
Lautstärke: 100 dB(A)
Lautstärke: 100 dB(A)
Betrieb: Dauerbetrieb
Farbe: Weiß
Gehäuse: Kunststoff
Montage: Wandmontage
Abmessungen: 345 x 150 165 mm
Schutzart: IP54
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Downloads**Bedienungsanleitungen**[iba_hupe640230vac_32017_mv015000_2002-09-01.pdf](#)[masszeichnung_hupe640.pdf](#)