

EDELSTAHL AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 300 SST



- » geeicht nach M III
- » Statistikfunktion
- » mehrere Wiegungen Summieren
- » Prozent % Vergleichswiegung
- » Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- » Tierwägungsfunktion
- » Stückzählfunktion
- » Maximalwertanzeige
- » Rezepturmischwiegung
- » Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- » Ein Tarawert speicherbar

Die eichfähige Edelstahl Auffahrwaage wird vor der Auslieferung nach der Eichklasse III auf Ihren Einsatzort geeicht und ist dann für zwei Jahre in ganz Europa für den eichpflichtigen Warenverkehr, der Eichklasse III, zugelassen. Die Edelstahl Auffahrwaage wird aus massivem korrosions- und säurebeständigem Stahl gefertigt. Die Wiegeplattform der Edelstahl Auffahrwaage, verfügt über verkapselte Wiegezellen die mit der IP 68 Schutzklasse den rauesten Bedingungen standhalten. Die Auffahrrampe kann durch die geringe Bauhöhe der Edelstahl Auffahrwaage leicht befahren werden und je nach Bedarf als Auffahr- oder durch eine zweite optional erhältliche Auffahrrampe als Durchfahrwaage verwendet werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten sorgen für einen sicheren Stand der geeichten Edelstahl Auffahrwaage und verhindern das verrutschen der Auffahrampen. Das Edelstahl Display der Edelstahl Auffahrwaage, ist IP 65 geschützt und kann bequem auf dem Tisch, an der Wand oder an dem optional erhältlichen Edelstahl Stativ, montiert werden.

Das Funktionspaket der geeichten Edelstahl Auffahrwaage ist sehr umfangreich. Funktionen wie Autotara, Stückzählfunktion, das Speichern eines festen Taragewichtes, Rezepturfunktion, Summierungsfunktion uvm. ermöglichen eine große Arbeitserleichterung. Die Edelstahl Auffahrwaage ist ideal, wenn Sie keine Waage in den Boden einlassen möchten.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Statistikfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, RS232, LAN
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	160000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B)	860 x 1000 mm