

PROBENSCHNEIDER

PCE-FSC 10



- » **robust und kompakt**
- » **vier innenliegende Edelstahlklingen**
- » **bis 0-5 mm Materialstärke**
- » **10 cm² Probengröße**
- » **mit mechanischer Sperre**
- » **für viele Materialien geeignet**

Der Probenschneider besticht durch seine kompakten Abmaße und das robuste Stahlgehäuse. Mittels vier innenliegenden Klingen des Probenschneiders trennen Sie binnen Sekunden eine 10 cm²-Probe (Vlies, Papier, Leder, Textil, Kork,...), eine viertel Umdrehung genügt, heraus und können diese auf ihr Flächengewicht messen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Gehäuse	Gussstahl
Abmessungen	126 mm, Ø 84 mm
Schneidklingen	Edelstahl
Probendicke	max. 0 - 5 mm
Probenausschnitt	10 cm²
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	126 x 84 x 84 mm
Gewicht	500 g