

Produktinformation

48 11 J4

Präzisions-Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 C

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Gerade Spitzen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	48 11 J4
EAN	4003773048558
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	580 g
Abmessungen	320 x 46 x 17 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 85 – 140 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 3,2 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten