

Copying of this document and giving it to others,
 and the use or communication of the contents thereof,
 are forbidden without express authority. All rights reserved.

	1	2	3	4																																																																																																																					
A																																																																																																																									
B																																																																																																																									
C																																																																																																																									
D	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type [mm]</th> <th>1010-12</th> <th>1010-24</th> <th>1212-12</th> <th>1212-24</th> <th>1515-12</th> <th>1515-24</th> <th>2025-12</th> <th>2025-24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>M2</td> <td>M2</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M4</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>6,5</td> <td>6,5</td> <td>7,2</td> <td>7,2</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3,2</td> <td>3,2</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Jacket colour [+/-]</td> <td>red/blue</td> <td>red/brown</td> <td>red/blue</td> <td>red/brown</td> <td>red/blue</td> <td>red/brown</td> <td>red/blue</td> <td>red/brown</td> </tr> <tr> <td>Voltage [VDC]</td> <td>12</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Power [W]</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>1,8</td> <td>1,8</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Force pm [N]</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anchor Thickn. [mm]</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Weight [kg]</td> <td>0,015</td> <td>0,015</td> <td>0,02</td> <td>0,02</td> <td>0,04</td> <td>0,04</td> <td>0,06</td> <td>0,06</td> </tr> </tbody> </table>				Type [mm]	1010-12	1010-24	1212-12	1212-24	1515-12	1515-24	2025-12	2025-24	A	10	10	12	12	15	15	20	20	B	10	10	12	12	15	15	25	25	C	200	200	200	200	200	200	200	200	D	M2	M2	M3	M3	M3	M3	M4	M4	E	1,5	1,5	6,5	6,5	7,2	7,2	14	14	F	4	4	3	3	3,2	3,2	9	9	Jacket colour [+/-]	red/blue	red/brown	red/blue	red/brown	red/blue	red/brown	red/blue	red/brown	Voltage [VDC]	12	24	12	24	12	24	12	24	Power [W]	1,5	1,5	1,8	1,8	2	2	2	2	Force pm [N]	3	3	15	15	25	25	45	45	Anchor Thickn. [mm]	1,5	1,5	2	2	3	3	3	3	Weight [kg]	0,015	0,015	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06
Type [mm]	1010-12	1010-24	1212-12	1212-24	1515-12	1515-24	2025-12	2025-24																																																																																																																	
A	10	10	12	12	15	15	20	20																																																																																																																	
B	10	10	12	12	15	15	25	25																																																																																																																	
C	200	200	200	200	200	200	200	200																																																																																																																	
D	M2	M2	M3	M3	M3	M3	M4	M4																																																																																																																	
E	1,5	1,5	6,5	6,5	7,2	7,2	14	14																																																																																																																	
F	4	4	3	3	3,2	3,2	9	9																																																																																																																	
Jacket colour [+/-]	red/blue	red/brown	red/blue	red/brown	red/blue	red/brown	red/blue	red/brown																																																																																																																	
Voltage [VDC]	12	24	12	24	12	24	12	24																																																																																																																	
Power [W]	1,5	1,5	1,8	1,8	2	2	2	2																																																																																																																	
Force pm [N]	3	3	15	15	25	25	45	45																																																																																																																	
Anchor Thickn. [mm]	1,5	1,5	2	2	3	3	3	3																																																																																																																	
Weight [kg]	0,015	0,015	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06																																																																																																																	
E																																																																																																																									

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, sowie
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
 soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten

	Maße in mm Dimensions in millimeters	Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances	Fertigungszustand finished cond.	Maßstab Scale 1:1	Menge Quantity 1
		ISO 2768-Km			
				Rohstoff/Raw material - Rohteil-Nr./Raw piece No. - Werkzeug-Nr./Tool No. -	
				Benennung/Designation <h2 style="margin: 0;">PE- Magnete</h2>	
				Sachnummer/Part-No. <h2 style="margin: 0;">ITS-PE- _ _ _ _ - _ _ VDC</h2>	
A	26.03.11	AH			Blatt Sheet 1 von of 1
Ausc. Issue	Änderung Modification	Datum Date	Name Name	Dateiname Filename	Ursprung Source