









PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder




SECTION K-K
Schnitt



SECTION A-A
Schnitt



SECTION H-H
Schnitt



1-1564530-1 AS SHOWN
1-1564530-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

NOTES
Bemerkungen

- 1

TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- 2

CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4

LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- 5

MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 6

BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetttgut im Versandkarton
- 7

MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 8

TE LOGO
TE Logo
- 9

SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1563878
Passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1563878
- 10

CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR
- 11

CAVITIES MATED WITH TAB 2.8x 0.8 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355052
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- 12


INTERFACE ACC. DRAWING: 114-18799-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18799-1
- 13

MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1670865, 1670866
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1670865, 1670866
- 14


SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- H 15

MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren, liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

|--|



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab