

VIVOTEK V Series FD9367-EHTV-v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben -
Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 V / PoE Class 0



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller Art. Nr.	FD9367-EHTV-V2
EAN/UPC	4710469352232

Beschreibung

Vivotek V Series FD9367-EHTV-v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher /
Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100
- MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Class 0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vivotek V Series FD9367-EHTV-v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrophon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.36 cm x 17.36 cm x 12.26 cm
Gewicht	1.3 kg
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	5 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.035 Lux - Farbe - F1.4 0.005 Lux - S/W - F1.4 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm
Fokuseinstellung	Motorisiert
Objektiv-Irisblende	F/1.4-2.8 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	-175 bis +175

Kippbereich (Grad)	80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Class 0
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Auto Scene-Modus (ASCN), Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Erkennung von Kameramanipulationen, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Eindringungserkennung, Supreme Night Visibility, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, eingebetteter SOC-Prozessor, 3D digitale Lärminderung, Smart IR II, Smart Stream III, Smart Motion Detection, Erkennung von fehlendem Objekt, Erkennung von unbeaufsichtigtem Objekt, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Smart VCA, Verstärkungsregelung, keine Überbelichtung, Mengenerkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 0 - 98% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.