

Gigabyte P450B - Netzteil (intern) - ATX12V 2.31

80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 450 Watt - aktive PFC

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GP-P450B
EAN/UPC	4719331551612



Beschreibung

Gigabyte P450B - Netzteil (intern) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 450 Watt - aktive PFC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte P450B - Netzteil - 450 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.31
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, \pm 12 V
Leistungskapazität	450 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 18 A +5V - 15 A +12V - 36 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.