

Makita Tauchsägenschneidblatt - für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Fiberglas, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Laminat, Weichholz, Hartholz, Parkett, Epoxid, Stahlprofile, poröser Beton, Gipskartonplatten, Faserzement-Platten, Kalkstein, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag, gehärtete Nägel



Produktbeschreibung:	Makita - Tauchsägenschneidblatt - Breite: 32 mm
Gruppe:	Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller:	Makita
Hersteller Artikel Nr:	B-66444
EAN:	0088381539340

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Makita Tauchsägenschneidblatt - für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Fiberglas, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Laminat, Weichholz, Hartholz, Parkett, Epoxid, Stahlprofile, poröser Beton, Gipskartonplatten, Faserzement-Platten, Kalkstein, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag, gehärtete Nägel
Produkttyp	Tauchsägenschneidblatt
Geeignet für	Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Fiberglas, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Laminat, Weichholz, Hartholz, Parkett, Epoxid, Stahlprofile, poröser Beton, Gipskartonplatten, Faserzement-Platten, Kalkstein, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag, gehärtete Nägel
Länge	70 mm (Verarbeitung)
Breite	32 mm
Zahnteilung	23 (pro Zoll)
Dorntyp	Starlock Max
Material	HM/TC