

### DORO 8100 - Grau - 4G Smartphone - 32 GB - GSM - mit Doro Watch green

Produktbeschreibung: DORO 8100 - 4G Smartphone - RAM 2 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - 6.1" - 1560 x 720 Pixel - Triple-Kamera 13 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - mit Doro Watch green - Grau

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: DORO  
 Hersteller Artikel Nr: 380514  
 EAN: 7322460083847

**Beschreibung:**  
 Für maximale Lebensfreude ohne Kompromisse - einfach für "digital Mutige". Entdecken Sie die Smartphone-Generation für innovative, seniorenfreundliche Telekommunikationslösungen. Das Android-Smartphone besticht durch seine patentierte, seniorenfreundliche Benutzeroberfläche EVA und eine besonders einfache Menüführung. Der kontrastreiche 6,1 Zoll HD+ Bildschirm, die 13 Megapixel-Triple-Kamera und die erweiterten Sicherheitsfunktionen machen das Smartphone zu einem modernen Begleiter - sowohl zu Hause als auch unterwegs. Es bereitet Vergnügen im Alltag und überzeugt durch seine Funktion, die sowohl Senioren als auch ihren Angehörigen ein sicheres Gefühl vermitteln. Das Doro 8100 ist der zuverlässige "Wegbegleiter" für alle Lebenssituationen.

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DORO 8100 - Grau - 4G Smartphone - 32 GB - GSM - mit Doro Watch green
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	1560 x 720 Pixel - 15.5 cm (6.1")
Prozessor	Unisoc SC9863
Arbeitsspeicher	RAM 2 GB / 32 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB
Betriebssystem	Android 11 (Go edition)
Hauptkamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel
Dritte Kamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera	5 Megapixel - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Eine SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1380 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 450 Stunden
Kombiniert mit	Doro Watch green
Schutz	Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.99 mm x 9.2 mm x 156 mm
Gewicht	167 g
SAR	1,12 W/kg (Körper), 0,39 W/kg (Kopf), 2,84 W/kg (Gliedermaße)

