

Artikel-Nr. 072506/O

Bez.: Platinen-Steckverbinder, hochw. Ausf., gerade Ausf., Kabel/Länge AWG 24-25 cm, Oberteil
Buchsenleiste mit Kabel, 8-polig, mit Verriegelung





- Very low profile — total mated height: 10mm
- Newly designed, highly reliable socket contact
- 14 sizes, from 2 to 15 contact layouts
- Straight/Right angle pin headers & sockets

● **MATERIALS & FINISHES**

Insulator: 66 Nylon,
UL94V-0 light brown
Pin contact: Brass,
Tin over nickel plated

● **STANDARD DATA**

Current rating: 3 Amp.
Dielectric withstanding voltage: 1500 VAC r.m.s.
Insulation resistance: 100 M Ω min.
Contact resistance: 20 m Ω max.
Contact retention: 1 kg min.
Total mating force: $(350 \times n + 1500)$ g max.
Total unmating force: $(200 \times n + 1500)$ g min.
Operating temperature: -40°C thru $+85^{\circ}\text{C}$
Applicable PCB: 1.6 thru 2.6 mm thick
Applicable wire size: AWG #22 thru #28
(n=Number of contacts)



www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

