

Foscam G2EP - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 720p - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Foscam
Hersteller Art. Nr.	G2EP
EAN/UPC	6954836036549



Beschreibung

Foscam G2EP - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Foscam G2EP - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wasserfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.7 cm x 9.7 cm x 6.4 cm
Gewicht	370 g
Farbe	Weiß
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	HD CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weckfunktion, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Regler für Farbschattierung, WPA, WPA2, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 60 °C; 10 - 80% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.