


**IB-DK4060-CPD**
**Bestellnummer** 61019 **EAN Nummer** 4250078173519

## USB Type-C® DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

Mit der IB-DK4060-CPD kommt ein weiterer Vertreter unserer mobilen DockingStations zum Einsatz, der sich durch Anschlussvielfalt und Video-konnektivität auszeichnet. Drei Monitore mit einer Auflösung von 8K@30 Hz werden erreicht und USB Ports mit verschiedensten Transferraten stehen zur Verfügung. Die DockingStation ist mit Power Delivery bis 100 W ausgestattet und hat Kartenleser der schnellen 4.0 Variante verbaut. Schlank in Anthrazit und im Kühlrippendesign wirkt sie äußerst ansprechend.


**Host**

 Unterstützt USB Type-C®,  
USB PD Type-C®

**Mehrfach Display**

 HDMI® und DisplayPort™  
unterstützen 3x 8K@30 Hz

**USB Anschlüsse**

 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C®  
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A,  
2x USB 2.0

**Speicherkarten**

SD/microSD 4.0 Kartenleser



**LAN Port**

RJ45 Gigabit Ethernet


**Datenübertragung**

 USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gbit/s,  
USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s

## ANSICHTEN



## HAUPTMERKMALE



### 8K Ultra High-Resolution

Tauchen Sie ein in ultrahochauflösende Bilder mit der 8K Videoauflösung unserer DockingStation. Erleben Sie atemberaubende Klarheit und Detailgenauigkeit mit jedem Pixel, egal ob Sie arbeiten oder Ihre Lieblingsinhalte genießen.



### Kraftpaket im Taschenformat

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich – mit unserem Kraftpaket im Taschenformat aus hochwertigem Aluminium. Kompakt und robust ist es der perfekte Begleiter für den modernen Nomaden. Egal, ob Sie ein digitaler Nomade sind oder einfach nur eine mobile Lösung brauchen, unsere DockingStation ist die perfekte Wahl. Das kompakte und tragbare Design eignet sich für den universellen Einsatz.



### Dreifache Videoausgabe

Erleben Sie Multitasking wie nie zuvor mit der Möglichkeit, bis zu drei Monitore mit 4K@30 Hz Auflösung anzuschließen. Konzentrieren Sie sich auf alle Details und arbeiten Sie effizienter.

Gönnen Sie sich mit der dreifachen Videoausgabe unserer DockingStation ein beeindruckendes Anzeigenerlebnis. Schließen Sie bis zu drei Monitore mit einer Auflösung von jeweils 4K@30 Hz an, sodass Sie jedes Detail in unvergleichlicher Klarheit erkennen können.

## VERPACKUNGSIHALT

- ▶ 1x IB-DK4060-CPD
- ▶ 1x Handbuch

## PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	UASP Unterstützung	Kabellänge	Plug & Play	Kühlung
Anthrazit	Aluminium	Ja	18 cm	Ja	Passiv

## VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.2), maximale Auflösungen (Windows®)						
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)			Ausgabe		
	HDMI® 1	HDMI® 2	DP	HDMI® 1	HDMI® 2	DP
Dreifache Videoausgabe	✓	✓	✓	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz	Only 2 possible
Zweifache Videoausgabe	✓	✓		1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz	
		✓	✓		1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz
	✓		✓	1920x1080@60 Hz		1920x1080@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓			3840x2160@30 Hz		
		✓			3840x2160@30 Hz	
			✓			3840x2160@30 Hz

Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.4), maximale Auflösungen (Windows®)						
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)			Ausgabe		
	HDMI® 1	HDMI® 2	DP	HDMI® 1	HDMI® 2	DP
Dreifache Videoausgabe	✓	✓	✓	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz
Zweifache Videoausgabe	✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	
		✓	✓		3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
	✓		✓	3840x2160@60 Hz		3840x2160@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓			7680x4320@30 Hz		
		✓			7680x4320@30 Hz	
			✓			7680x4320@30 Hz

Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode), maximale Auflösungen (macOS®)						
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)			Ausgabe		
	HDMI® 1	HDMI® 2	DP	HDMI® 1	HDMI® 2	DP
1/2/3-fache Videoausgabe	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz nur gespiegelt (SST)		

\* Beispiel, andere Kombinationen sind möglich!

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Host Kompatibilität
Windows®/macOS®/Chrome OS™	USB Type-C®, Thunderbolt™ 3/4 Type-C® Unterstützung von DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery erforderlich

## HOSTVERBINDUNG

Port	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
1x USB Type-C® zu USB Type-C®	Rechte Seite (integriertes Kabel)	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	Unterstützt PD 3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V Ladeleistung max. 100 W

## USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate	Spannung	Strom	Leistung
2x USB Type-A	Vorderseite	USB 2.0 (480 Mbit/s)	5 V	500 mA	2,5 Watt
1x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt
1x USB Type-C®	Rückseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	5 V	900 mA	4,5 Watt

## WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften	Spannung	Strom	Leistung
1x USB Type-C®	Rückseite	Power Delivery 3.0	20 V	Bis zu 5 A	100 Watt

12,660 Port	Position	Eigenschaften
1x SD Kartenschacht	Vorderseite	SD 4.0 (300 MB/s)
1x microSD Kartenschacht	Vorderseite	microSD 4.0 (300 MB/s)

## NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s

## LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessungen (mit Verp.)	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
60/Karton	12,660 kg	0,198 kg	0,138 kg	335x440x283 mm	26x100x200 mm	58x143x15 mm	China

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktieren Sie uns bitte über: [support@raidsonic.de](mailto:support@raidsonic.de)  
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte über: [info@raidsonic.de](mailto:info@raidsonic.de)