

Neomounts FPMA-W115 Klammer - für LCD-Display - Silber

Produktbeschreibung: Neomounts FPMA-W115 - Klammer - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-101.6 cm (10"-40") - Wandmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: Neomounts
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-W115
 EAN: 0035514000000,8717371441296

Beschreibung:

Die Neomounts by Newstar Wandhalterung Modell FPMA-W115 ist ein Neig- und Schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren Sie es in fast jede Richtung, drehen Sie es um Ecken und dann glatt schicken Sie es an die Wand, wenn Sie fertig.

Neomounts by Newstars einzigartige 2 Achsen, neig- (30°) und schwenkbare (180°) Technologie, ermöglicht die Änderung zu jedem Betrachtungswinkel, um den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist Tiefeverstellbar bis 9 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich.

Neomounts by Newstar FPMA-W115 verfügt über drei Gelenke und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für ein 25 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 200x200 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts by Newstars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neomounts FPMA-W115 Klammer - für LCD-Display - Silber
Produkttyp	Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.5 cm
Neigung	13°
Drehen	30°
Anpassungen	Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-101.6 cm (10"-40")
VESA-Halterung	Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	25 kg
Farbe	Silber