

**Artikelnummer**

31371

**Typ**

HUPE WL 6301 240V AC

**Bezeichnung**

Kombi-Hupe HUPE WL 6301 240V AC

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb des opt. Signals unabhängig vom akust. Signal
- hohe Lautstärke: 92 dB(A)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzklasse: IP 45
- Spannungsversorgung: 240 V AC (0,05 A)

**Beschreibung**

Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke und zusätzlichem optischen Signalgeber für Innen- und Außenbereich

**Produktmerkmale:**

elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembrane mit integriertem Warnlicht

orange Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC

(rote Haube als Zubehör 31101)

Dauer der optischen/akustischen Signale solange Spannung anliegt

(ggfs. Zusatzrelais benutzen)

Betrieb des optischen Signals unabhängig vom akt. Signal möglich

mit Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung

stabiles hellgraues Kunststoff-Gehäuse (ABS, selbstlöschend)

**Technische Daten:**

Einschaltdauer ED 100%

inkl. Glühlampe 5W für Fassung Ba 15d

Schutzart IP 43, Schutzklasse II

-30°C bis +50°C

204 x 79 x 76

Gewicht 0,25 kg

240V~ (0,05A)

92 dB(A)

**Installationshinweis:**Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten)

Anschlußklemmen für max. 1,5 qmm

**Hinweis:**

**Technische Daten**

**Spannungsversorgung:** 240 V AC  
**Spannungsversorgung:** 240 V AC (0,05 A)  
**Lautstärke:** 92 dB(A)  
**Einschaltdauer:** 100 %  
**Schutzart:** IP43  
**Schutzklasse:** 2  
**Montage:** Wandmontage  
**Anschlussklemmen:** für max. 1,5 qmm  
**Temperaturbereich:** -30 bis +50 °C  
**Abmessungen:** 204 x 79 x 76 mm  
**Lichthaube:** Orange  
**Betrieb:** opt. und akust. Signal unabhängig

**Downloads**

**Bedienungsanleitungen**

[iba\\_hupewl6301240vac\\_31371\\_ref0129072\\_2013-10-01.pdf](#)