

# EIZO FlexScan EV2781-BK - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2781-BK
EAN/UPC	4995047063438



## Beschreibung

Energiesparend, ergonomisch und zuverlässig glänzt der EV2781 mit seiner Bildqualität. Über seine USB-C-Schnittstelle empfängt er Bildsignal, Audio sowie USB-Daten. Besonders praktisch ist die 70 W-Power Delivery über USB-C. Hier lassen sich Notebooks schnell und bequem mit nur einem Kabel anschließen und versorgen. DisplayPort- und HDMI-Eingänge sowie vier USB-Downstream-Ports ergänzen die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten. Diese bequeme Mehrzweck-Konnektivität vereinfacht einen schnellen Umzug, wenn Anwender im Büro unterschiedliche Arbeitsplätze nutzen oder zwischen Büro und Home-Office wechseln. Ein Picture-by-Picture-Modus gestattet sogar die gleichzeitige Darstellung verschiedener Signalquellen. Nützlich, wenn zwei Rechner angeschlossen werden. Das IPSLCD des EV2781 bietet eine hohe Auflösung - das entspricht einer Pixeldichte von 109 ppi für eine optimale Lesbarkeit. Matte Entspiegelung und Auto EcoView-Helligkeitssteuerung schaffen eine blendfreie Sicht, während eine ausgereifte Hybrid-Steuerung der LCD-Hintergrundbeleuchtung für Flimmerfreiheit sorgt. Der EV2781 lässt sich drehen, schwenken und neigen, wie es für Rücken, Nacken und Sitzhaltung komfortabel ist. Sein nahezu rahmenloses Design sorgt für eine feine Ästhetik. Bedienelemente, Helligkeitssensor und Lautsprecher sind in die schmale Frontblende integriert.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2781-BK - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub, USB PD 70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.1 cm x 23 cm x 36.9 cm
Gewicht	8.5 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3, UKCA, TUV-GS

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Hub
USB-Spannungsversorgung	70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 89 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, FlexStand, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Ultra Slim Design Bezel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 23 cm x 36.9 cm - mit Fuß

<div> <div></div> <div> <div>inventa</div> <div>NETWORKS</div> </div> </div>	
Gewicht	8.5 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (HDCP 1.3) DisplayPort (HDCP 1.3) 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	176.6 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Lautstärkeregler
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3, UKCA, TUV-GS
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch (max.)	153 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 36.9 cm - Gewicht: 8.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 5.6 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 5.7 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.