SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)

512 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I



Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDSQXCD-512G-GN6MA
EAN/UPC	0619659188566

Beschreibung

Die extreme Geschwindigkeit dieser leistungsstarken microSD-Speicherkarte sorgt für schnelle Übertragungen, eine hohe App-Leistung und hochwertige Aufnahmen im 4K-UHD-Format. Die Karte unterstützt 4K-UHD-Videos, Full-HD-Videos und Fotos mit hoher Auflösung. Damit eignet sie sich hervorragend für Android-Smartphones, Actioncams und Drohnen. Die superschnelle SanDisk Extreme PRO microSDXC-Speicherkarte liest bis zu 200 MB/s und schreibt bis zu 140 MB/s. Außerdem ist sie A2-klassifiziert. Sie ermöglicht somit eine hohe Anwendungsleistung und verbessert die Funktionsweise Ihres Smartphones.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	512 GB
Geschwindigkeit	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Enthaltener Speicheradapter	microSDXC-an-SD-Adapter
Software inbegriffen	SanDisk RescuePRO Deluxe, SanDisk Memory Zone

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	512 GB
	Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 140 MB/s
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten	Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter	microSDXC-an-SD-Adapter
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	SanDisk RescuePRO Deluxe, SanDisk Memory Zone

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.99 mm
Tiefe	10.92 mm
Dicke	1.02 mm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.