


Synology Plus Series HAT3300 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 5400 rpm

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	HAT3300-4T
EAN/UPC	4711174725120



Beschreibung

Zuverlässige Festplatten, die speziell für Synology Systeme in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt wurden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Plus Series HAT3300 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 20.2 mm
Gewicht	490 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Byte pro Sektor	512
Merkmale	Aufrüstbare Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design
Breite	101.85 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	20.2 mm

Gewicht	490 g
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	202 MBps
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Zuverlässigkeit	
MTBF	1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7	Ja
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	4.85 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) 3.96 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, RoHS
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - technische Unterstützung und Hardwaretausch - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% RH (non-condensing)
Schocktoleranz (in Betrieb)	80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	0.25 g @ 350-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	3 g @ 350-500 Hz
Geräuschenwicklung	27 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.