

TP-LINK RE3000X V1 - Wi-Fi-Range-Extender - 1GbE

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Unterputz - für TP-Link Archer C7

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	RE3000X(DE)
EAN/UPC	4897098685075



Beschreibung

TP-Link RE3000X V1 - Wi-Fi-Range-Extender - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Unterputz - für TP-Link Archer C7

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link RE3000X V1 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Unterputzmontage
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2402 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Android, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 3.6 cm x 14.9 cm
Entwickelt für	TP-Link Archer C7

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	7.8 cm
Tiefe	3.6 cm
Höhe	14.9 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Unterputzmontage
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden

Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2402 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
WLAN-Rating	AX3000
Statusanzeiger	Stromversorgung, 5 GHz, 2.4 GHz, Wi-Fi
Leistungsmerkmale	Betriebsmodus „Access-Point“, Reset-Taste, Beamforming-Technologie, Dual-Band, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Smart Roaming, WPS-Taste, 4K UHD Video-Streaming, OneMesh-Support, Adaptive Path Selection
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WEP, WPA3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Android, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	TP-Link Archer C7

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.