

Samsung Galaxy Fit3 - Aktivitätsmesser mit Riemen - Anzeige 4 cm (1.6")

256 MB - Bluetooth - 36.8 g - rosa goldfarben

Gruppe	Wearables
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-R390NIDAEUE
EAN/UPC	8806095362151



Beschreibung

Entdecken Sie das Samsung Galaxy Fit3, eine Ergänzung zur Kategorie der tragbaren Elektronik, die Stil mit Funktionalität verbindet. Dieser Aktivitätstracker wurde entwickelt, um mit Ihrem Lebensstil Schritt zu halten. Er bietet ein austauschbares Armband und einen eleganten Schnallenverschluss, der eine individuelle Anpassung an jedes Outfit ermöglicht. Der Fit3 sieht nicht nur gut aus, er ist auch vollgepackt mit Funktionen, die Ihre Gesundheit überwachen und Sie auf dem Laufenden halten. Mit Sensoren zur Überwachung der Herzfrequenz, der Schlafqualität und sogar des Stresslevels ist es so, als hätte man einen persönlichen Wellness-Coach am Handgelenk. Das robuste Aluminiumgehäuse entspricht der Schutzklasse IP68, sodass es den Elementen standhält, egal ob Sie im Regen stehen oder in den Pool springen. Das leuchtende 1,6-Zoll-AMOLED-Display sorgt dafür, dass Ihre Daten und Benachrichtigungen immer klar und deutlich zu sehen sind. Dank der Bluetooth 5.3-Konnektivität können Sie die Musikwiedergabe steuern, Benachrichtigungen empfangen und sogar die Kamera Ihres Handys aus der Ferne verwenden. Ganz gleich, ob Sie Ihre Fitnessziele verfolgen wollen oder einfach nur eine elegante Smartwatch suchen, mit der Sie immer in Verbindung bleiben, die Samsung Galaxy Fit3 ist Ihr perfekter Begleiter.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Fit3 Aktivitätsmesser mit Riemen - 256 MB - rosa goldfarben
Produkttyp	Aktivitätsmesser
Hersteller-Modellnummer	SM-R390
Verfolgungsdaten	Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schlafstadien, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Schlafqualitätsindex
Konnektivität	Bluetooth
Anzeige	AMOLED - 4 cm (1.6") - 256 x 402 Pixel - 302 ppi (Pixel pro Zoll)
Prozessor	BES2700iBP
Speicherkapazität	256 MB
Betriebssystem	FreeRTOS
Gehäuse	Aluminium
Band	Riemen - austauschbar
Eingang	Touch-Screen
Benachrichtigungen	Eingehende Anrufe, verpasste Anrufe, Kalender, SMS, Wetter
Merkmale	Automatische Übungserkennung, Steuerung der Musikwiedergabe, Telefonsuchfunktion, Sturzerkennung, Notruf SOS, Kamerafernbedienung, anpassbare Ziffernblätter
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android

Batterie	Wiederaufladbar 208 mAh
Akkubetriebszeit	Bis zu 13 Tag(e)
Farbe	Rosa goldfarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.8 mm x 9.9 mm x 42.9 mm
Gewicht	36.8 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Aktivitätsmesser
Hersteller-Modellnummer	SM-R390
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android
Benachrichtigungen	Eingehende Anrufe, verpasste Anrufe, Kalender, SMS, Wetter
Verfolgungsdaten	Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schlafstadien, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Schlafqualitätsindex
Betriebssystem	FreeRTOS
Bekleidungsstil	Uhren-Stil
Feedback Art	Vibrationsalarm
Uhranzeige	Ja
Bestimmte Ziele	Ja
Farbe	Rosa goldfarben
Sensoren	Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, optischer Herzfrequenzsensor, Lichtsensor
Funktionen	Automatische Übungserkennung, Steuerung der Musikwiedergabe, Telefonsuchfunktion, Sturzerkennung, Notruf SOS, Kamerafernbedienung, anpassbare Ziffernblätter
	Speicherkapazität
Kapazität	256 MB
	Anzeige
Typ	AMOLED - Farbe
Auflösung	256 x 402 Pixel
Diagonale	4 cm (1.6")
Pixeldichte	302 ppi (Pixel pro Zoll)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
	Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth 5.3
	Eingabegerät
Typ	Touch-Screen
	CPU
Typ	BES2700iBP

Taktfrequenz	208 MHz
	RAM
Grösse	16 MB
	Batterie
Wiederaufladbare Batterie	Ja
Kapazität	208 mAh
Laufzeit (bis zu)	13 Tag(e)
Laufzeitdetails	Typischer Gebrauch - bis zu 13 Stunde(n)
	Band
Name	Riemen
Austauschbar	Ja
Verschluss-Typ	Schnalle
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.8 mm
Tiefe	9.9 mm
Höhe	42.9 mm
Gewicht	36.8 g
	Verschiedenes
Vibrationsalarm	Ja
Gehäusematerial	Aluminium
Schutz	Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung	IP68
	Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit	50 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.