

TP-LINK TL-POE160S V2 - Power Injector - Gigabit

Wechselstrom 100-240 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	POE160S
EAN/UPC	6935364073084



Beschreibung

TP-Link TL-POE160S V2 - Power Injector - Gigabit - Wechselstrom 100-240 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-POE160S V2 - Power Injector - Gigabit - 30 Watt
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität	30 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45 30 W
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage-Kit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 5.94 cm x 3.68 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+ (IEEE 802.3at)
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45 30 W
Leistungskapazität	30 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Gigabit LAN - RJ-45
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage-Kit
Enthaltene Kabel	Netzkabel - extern
Besonderheiten	Power-LED-Status, geeignet für Wandmontage, Auto-Sensing Technology, automatische Ermittlung des Strombedarfs
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Plug and Play, FCC, RoHS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.5 cm
Tiefe	5.94 cm
Höhe	3.68 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.