

# DRUCK-KALIBRIERPUMPE

## PCE-VPP 20



» **Druckbereich: -0.88...20 bar**

» **Genauigkeit:**

» **Medium: Luftdruck**

Diese Druck-Kalibrierpumpe kann Unterdruck/Vakuum und Drücke bis von 16 bis 25 bar (je nach Modell) erzeugen. Für die Referenzmessung des eingestellten Drucks wird ein zusätzliches Manometer benötigt (optional). Mit der Feinregulierung am Ventil kann jeder Kalibrierdruck genau und schnell eingestellt werden. Diese Druck-Kalibrierpumpe ist bestens zur Prüfung von Messmitteln geeignet z.B. zur Prüfung von Manometern und Drucktransmittern. Das Referenzgerät zur genauen Druck Erfassung wird direkt auf die Handpumpe geschraubt.

## Spezifikation

Druck		Allgemeine technische Daten	
Messbereich	-0,88 ... +20 bar	Messmedium	Luft
Auflösung	0,01 bar	Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C, 5 ... 95 % r. F.
		Lagerbedingungen	0 ... 40 °C, 5 ... 95 % r. F.
		Abmessungen ( )	mm