



G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL32 - 1.4 V - ungepuffert - non-ECC - mattschwarz, Gebürstetes Aluminium / Schwarz

Produktbeschreibung	G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL32 (32-38-38-96)
Leistungsmerkmale	AMD EXPO, ungepuffert
Spannung	1.4 V