




G.Skill Trident Z5 RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL40 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - mattschwarz

Produktbeschreibung	G.Skill Trident Z5 RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL40 (40-40-40-96)
Leistungsmerkmale	Wärmeverteiler aus Aluminium, mit Power Management IC (PMIC), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Dualer Kanal, gebürsteter Aluminium-Streifen, Lichtleiste mit leuchtenden RGB-LEDs, Motherboard RGB Sync-Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ASRock Polychrome-Support, ASUS Aura Sync-Support, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ungepuffert
Spannung	1.35 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.