

Lenovo ThinkPad T16 Gen 3, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 5 135U - 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T - Max Turbo up to 4.4GHz - 12MB - 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 - 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 - 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 100% sRGB Low Power - Intel Graphics - Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3 - 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter - Windows 11 Pro



Gruppe	Notebooks
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	21MN005EGE
EAN/UPC	0197530926501

Beschreibung

- Neugestaltet für Sie – und Ihr Business**
- KI-gestütztes Notebook für hohe Leistung und Produktivität
 - Einfach upgrade- und reparierbar für minimale Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer
 - Für mehr Menschen zugänglich, mit Funktionen für sehbehinderte Menschen
 - Neu gestaltete Thermik für maximale Leistung

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	Laptop
Formfaktor	Klappgehäuse
Prozessor	135U
Prozessorfamilie	Intel Core Ultra 5
Bildschirmdiagonale	40,6 cm
HD-Typ	WUXGA
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Speicherkapazität	16 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Gesamtspeicherkapazität	1 TB
Speichermedien	SSD
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel Graphics
Installiertes Betriebssystem	Windows 11 Pro
Produktfarbe	Schwarz
Gewicht	1,83 kg

Ausführliche Details	
	Prozessor
Prozessorhersteller	Intel
Prozessorfamilie	Intel Core Ultra 5
Prozessor	135U
Anzahl Prozessorkerne	12
	Design
Produkttyp	Laptop
Produktfarbe	Schwarz
Name der Farbe	Schwarz
Formfaktor	Klappgehäuse
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	40,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Touchscreen	Nein
HD-Typ	WUXGA
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Natives Seitenverhältnis	16:10
Blendfreier Bildschirm	Ja
Helligkeit	400 cd/m²
RGB-Farbraum	sRGB
Farbskala	100 %
	Speicher
Speicherkapazität	16 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz	5600 MHz
Memory Formfaktor	SO-DIMM
Speicherlayout	2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze	2x SO-DIMM
RAM-Speicher maximal	64 GB
	Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität	1 TB
Speichermedien	SSD
Gesamtkapazität der SSDs	1 TB
Anzahl SSD installiert	1
SSD Speicherkapazität	1 TB
SSD Schnittstelle	PCI Express 4.0

NVMe	Ja
SSD-Formfaktor	M.2
Optisches Laufwerk - Typ	Nein
Integrierter Kartenleser	Nein
	Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung	Nein
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp	2x2
WLAN-Controllermodell	Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern	Intel
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.3
Nahfeldkommunikation (NFC)	Nein
WWAN	Upgradable
	Software
Installiertes Betriebssystem	Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur	64-bit
Mitgelieferte Software	Intel Connectivity Performance Suite
	Grafik
Eingebaute Grafikadapter	Ja
Separater Grafikadapter	Nein
Separates Grafikkartenmodell	Nicht verfügbar
Hersteller der eingebauten GPU	Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie	Intel Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel Graphics
	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	1,83 kg
Breite	359,7 mm
Tiefe	250,8 mm
Höhe	19,6 mm
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	0

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Intel® Thunderbolt 4	Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	Ja
USB - Schlafen-und-Laden	Ja
	Tastatur
Eingabegerät	ThinkPad UltraNav
Tastatursprache	Deutsch
Numerisches Keypad	Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung	Ja
	Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität	86 Wh
	Lieferumfang
AC-Netzadapter	Ja
	Energie
Netzteilstärke	100 W
Netzteilfrequenz	50/60 Hz
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
USB Typ-C Ladeport	Ja
USB Power Delivery	Ja
	Audio
Audio-Chip	Realtek ALC3287
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Lautsprecherleistung	2 W
Eingebautes Mikrofon	Ja
Mikrofonanzahl	2
	Sicherheit
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Fingerabdruckscanner	Ja
Smartcard-Leser	Ja
Windows Hello	Ja
Trusted Platform Module (TPM)	Ja

Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
	Leistungen
Motherboard Chipsatz	Intel SoC
	Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)	5 MP
Infrarot (IR)-Kamera	Ja
Privatsphärenkamera	Ja
Art der Privatsphäre	Sichtschutzblende
	Zertifikate
Zertifizierung	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %