

METALLDETEKTOR

PCE-MTD 400



- » **All-Metall und Filter-Modus**
- » **Erkennungstiefe: bis zu 5 m**
- » **Tiefenanzeige**
- » **Wasserdichte Erkennungsscheibe**
- » **Verstellbarer Teleskopstab: 58 ... 94 cm**
- » **Einstellbare Lautstärke und Sensitivität**
- » **Wireless-Kopfhörer**

Der Metalldetektor kombiniert modernste Technologie mit hoher Präzision und vielseitigen Funktionen. Das Gerät verfügt über mehrere Betriebsmodi, darunter All Metal (AM) zur Erkennung sämtlicher Metalle und den Filter-Modus (DM), mit dem unerwünschte Metallarten gezielt ausgeblendet werden können. Sieben anpassbare Szenenmodi ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Umgebungen. Mit der PINPOINT-Funktion lassen sich Objekte präzise orten, was die Effizienz bei der Suche deutlich erhöht.

Dank eines leistungsstarken 4000mAh Lithium-Akkus bietet der Metalldetektor eine Betriebsdauer von über 12 Stunden und ist somit ideal für längere Suchaktionen geeignet. Das gut ablesbare LCD-Display liefert klare visuelle Informationen, während integrierte Lautsprecher oder der Kopfhöreranschluss eine akustische Erkennung ermöglichen. Durch die Wireless-Funktion kann der Sound direkt an kompatible Kopfhörer übertragen werden, was eine komfortable Nutzung ohne störende Kabel erlaubt.

Die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten des Metalldetektors umfassen einen justierbaren Schwellenwert, eine einstellbare Tonhöhe sowie eine anpassbare Empfindlichkeit von 1 bis 99. Die manuelle Bodenbalance sorgt für zuverlässige Ergebnisse auch in anspruchsvollen Suchgebieten. Durch seine robuste Bauweise und die präzise Erkennung ist dieser Metalldetektor die ideale Wahl für Schatzsucher und professionelle Anwender, die Wert auf Genauigkeit und Effizienz legen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Anschlüsse	3,5-mm-Kopfhöreranschluss
Arbeitsfrequenz	13 kHz
Frequenz Zusatzinformation	±0,2 kHz
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Displaygröße	3,3 Zoll
Schnittstelle	USB-C, Wireless
Betriebsdauer	12 h
Abmessungen	Sondendurchmesser: 327 mm
Teleskopstab einstellbar	58 ... 94 cm
Signalanzeige	0 ... 99
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Schutzklasse (Zusatzinformation)	Erkennungsscheibe: IP68
Akku/Batterie	x 3,7 V intern , Lithium-Ionen Akku
Kapazität	4000 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 45 °C , 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-20 ... 60 °C , 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	750 x 330 x 330 mm
Gewicht	1654 g