


ROLINE Schwerlast-LCD-Arm, Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 27 kg, schwarz

Artikelnummer	17.03.1218
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1218
EAN (Einzelstück)	7630049619951



LCD-Monitorarm für die einfache und zuverlässige Verstellbarkeit eines Monitors mit bis zu 27 kg Gewicht und max. VESA 200x200!

- Über 4 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Pivotfunktion (Monitor ist 90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm)/VESA 100 (100x100mm) / VESA 200x100 / VESA 200x200
- VESA-Befestigung kann separat an den Bildschirm geschraubt und nachträglich in den Arm gehängt werden
- Der Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
- Tischmontage mit Schraubklammer oder zum fixen Anschrauben
- Kabelführung am Arm
- Armlänge bis 550 mm
- Belastbarkeit bis 27 kg (22 kg bei Curved Monitoren)
- Neigungsbereich: +60° ~ -20°
- Schwenkbereich: +90° ~ -90°
- Bildschirmdrehung: +90° ~ -90°
- Arm Vollauszug: 550mm
- Höhe der Stange: 385mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
------------	--------

Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Tischmontage
Farbe	schwarz
Länge	550 mm
Maximale Tragkraft	27 kg
Befestigung	Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal	550 mm
Verstellmöglichkeit	Gasfeder
Neigbar	ja
Höhenverstellbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	1
Max. Bildschirmdiagonale (cm)	144.78 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	57 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm)	60.96 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	24 Zoll
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
VESA 200 x 100 mm	ja
VESA 200 x 200 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Höhenverstellbar
Höhe	740 mm

Breite	116 mm
Tiefe	609 mm
Gewicht	5.96 kg
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	450 mm
Paketgewicht	6.1 kg