


PATCHBOX patchbox.one -

Kabeleinzugssystem

CAT 6a - STP - RAL 9005 - 30U

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	PATCHBOX
Hersteller Art. Nr.	PONE30STPBL
EAN/UPC	4262427630741



Beschreibung

Das Komplettsystem fürs Kabelmanagement

Die patchbox.one hält dein Rack langfristig ordentlich, effizient und zukunftssicher – mit flexiblen, einziehbaren Cat.6a-Kabeln.

Nie wieder Kabelsalat

24 sauber verstaute Kabel sorgen für Ordnung im Rack, verbessern die Luftzirkulation und reduzieren Fehlerquellen.

50 % mehr nutzbarer Rackplatz

Nutze bis zu 50% mehr Platz von deinem Rack, indem du konventionelle Rangierpanele mit unserem platzsparenden Patchcatch oder Patchcatch Solo ersetzt.

10x schneller installieren & warten

Kabel auf Wunschlänge ausziehen und direkt loslegen – kein Messen, kein Kabelbinder, keine Zeitverschwendung.

Top-Speed & PoE++ ready

Unsere Cat.6a-Kabel erfüllen ISO/IEC 11801 Class Ea und unterstützen PoE (STP) sowie PoE++ (UTP).

Einfaches Farbsystem fürs Rack

Wähle aus 8 Farben für dein visuelles Patch-Management.

Perfekt für große Racks

Die 1,8 m langen Kabel sind ideal für 30HE-Schränke mit hoher Dichte.

Modularer Aufbau, jederzeit anpassbar

Kassetten lassen sich schnell tauschen oder versetzen – ganz ohne Umbau.

Verlässlich über Jahre hinweg

Inklusive 10-Jahres-Garantie auf das System und alle Kabel – für maximale Betriebssicherheit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PATCHBOX patchbox.one Kabeleinzugssystem - 30U
Produkttyp	Kabeleinzugssystem - CAT 6a
Packungsinhalt	24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX STP Kassetten, PATCHBOX-Rahmen, 4 Flansche, 4 Sechskantmuttern, 6 Patchcatch, 2 Montageschienen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.15 cm x 60 cm x 4.4 cm
Produktmaterial	Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)
Farbe	RAL 9005
Höhe (Rack-Einheiten)	30U
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A / IEEE 802.3af

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Kabeleinzugssystem - CAT 6a
Packungsinhalt	24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX STP Kassetten, PATCHBOX-Rahmen, 4 Flansche, 4 Sechskantmuttern, 6 Patchcatch, 2 Montageschienen
Produktmaterial	Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)
Höhe (Rack-Einheiten)	30U
Breite	48.15 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	4.4 cm
Farbe	RAL 9005
	Verkabelung & Schaltung
Technologie	STP-Kabel
Merkmale	Kabelfarbe blau, 36 AWG, vergoldete Kontakte
Normen	IEEE 802.3af
Geleisteter Anschluss	48 x RJ-45 männlich
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	2-Pfosten-Rack-Montage, 4-Pfosten-Rack-Montage, für 600 mm tiefe Racks
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58.7 cm
Transporttiefe	79.9 cm
Transporthöhe	5.5 cm
Transportgewicht	8.56 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.