

# ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E), UTP, PoE, grün, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.51.1533    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.51.1533    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049639539 |



**Konfektioniertes, ungeschirmtes U/UTP-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ45-Steckern an beiden Enden. Geeignet als Rangierkabel in Patchpanels oder als Geräteanschlusskabel in Gigabit-Ethernet-Netzwerken. Die AWG24-Leiter aus reinem Kupfer sorgen für eine zuverlässige Datenübertragung im LAN und unterstützen Power over Ethernet.**

- Konfektioniertes, ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel mit RJ-45-Steckern an beiden Enden
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Geeignet für PoE (Power over Ethernet)
- Adern aus reinem Kupfer (AWG 24)
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern, Litze
- Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0990 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Kat. 6 / Class E Unterputzdose/Aufputzdose, 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0935 ROLINE UTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker, grau. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

| Technische Daten            |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hersteller                  | ROLINE             |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | U/UTP Patchkabel   |
| Farbe                       | grün               |
| Länge                       | 1 m                |
| Lieferumfang                | Patchkabel         |
| Schirmungstyp               | U/UTP              |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E     |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 24             |
| Power over Ethernet (PoE)   | ja                 |
| Innenleiter-Material        | Kupfer             |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Biegeradius                 | 34,8 mm            |
| Rasthebelschutz             | nein               |
| Knickschutztülle            | angespritzt        |
| Farbe (Tülle)               | grün               |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,8 mm +/- 0,2 mm  |
| Kabel LSOH                  | nein               |
| Material Aussenmantel Kabel | PVC                |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Betriebstemperatur min.     | -10 °C             |
| Betriebstemperatur max.     | 60 °C              |
| Lagertemperatur min.        | -20 °C             |
| Lagertemperatur max.        | 75 °C              |
| Gewicht                     | 40 g               |
| Verpackungshöhe             | 10 mm              |
| Verpackungsbreite           | 100 mm             |
| Verpackungstiefe            | 100 mm             |
| Paketgewicht                | 0.05 kg            |