



Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S2
54...65 A AC 230 V, 50 Hz Schraubanschluss für Hutschiennenmontage
(erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, I_q = 150 kA 1S+1Ö
(Schütz)

| | |
|---|---|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Direktstarter |
| Ausführung des Produkts | für Hutschiene oder Schraubbefestigung |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3RA21 |
| Hersteller-Artikelnummer | |
| <ul style="list-style-type: none"> • des mitgelieferten Schützes • des mitgelieferten Leistungsschalters • des mitgelieferten Verbindungsbausteins | 3RT2037-1AP00 3RV2032-4JA10 3RA2931-1AA00 |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Leistungsschalters | S2 |
| Baugröße des Verbraucherabzweigs | S2 |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 690 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV |
| Schutzart NEMA | sonstige |
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | 6g / 11 ms |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) des Schützes typisch | 10 000 000 |
| Zuordnungsart | 2 |
| Zündschutzart gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU | Ex II (2) GD |
| Eignungsnachweis gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU | DMT 02 ATEX F 001 |
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 03/01/2017 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung • während Transport | -20 ... +60 °C -50 ... +80 °C -50 ... +80 °C |
| Temperaturkompensation | -20 ... +60 °C |
| relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 95 % |
| Hauptstromkreis | |
| Polzahl für Hauptstromkreis | 3 |
| Ausführung des Schaltkontakts | elektromechanisch |
| einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 54 ... 65 A |
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert • bei AC-3 Bemessungswert maximal | 690 V 690 V |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert | 50 ... 60 Hz |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 65 A | |
| Betriebsleistung bei AC-3 | | |
| • bei 230 V Bemessungswert | 18 500 W | |
| • bei 400 V Bemessungswert | 30 000 W | |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | | |
| Spannungsart der Speisespannung | AC | |
| Speisespannung bei AC | | |
| • bei 50 Hz Bemessungswert | 230 V | |
| • bei 50 Hz Bemessungswert | 230 ... 230 V | |
| Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC | 16 VA | |
| Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule | 0,37 | |
| Hilfsstromkreis | | |
| Produkterweiterung Hilfsschalter | Ja | |
| Schutz-/ Überwachungsfunktion | | |
| Auslöseklasse | CLASS 10 | |
| Ausführung des Überlastauslösers | thermisch (Bimetall) | |
| Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 845 A | |
| Kurzschluss-Schutz | | |
| Produktfunktion Kurzschluss-Schutz | Ja | |
| Ausführung des Kurzschlussauslösers | magnetisch | |
| bedingter Kurzschlussstrom (I_q) | | |
| • bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert | 150 000 A | |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | | |
| Einbaulage | senkrecht, waagrecht | |
| Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung auf 2 Hutschienen 35 mm | |
| Höhe | 274 mm | |
| Breite | 55 mm | |
| Tiefe | 150 mm | |
| einzuhaltender Abstand | | |
| • zu geerdeten Teilen | | |
| — vorwärts | 32 mm | |
| — rückwärts | 0 mm | |
| — aufwärts | 50 mm | |
| — seitwärts | 10 mm | |
| — abwärts | 10 mm | |
| • zu spannungsführenden Teilen | | |
| — vorwärts | 32 mm | |
| — rückwärts | 0 mm | |
| — aufwärts | 50 mm | |
| — abwärts | 10 mm | |
| — seitwärts | 10 mm | |
| Anschlüsse/ Klemmen | | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | |
| • für Hauptstromkreis | Schraubanschluss | |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss | |
| Sicherheitsrelevante Kenngrößen | | |
| Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne | |
| Kommunikation/ Protokoll | | |
| Protokoll wird unterstützt | | |
| • PROFINET IO-Protokoll | Nein | |
| • PROFIsafe-Protokoll | Nein | |
| Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll | Nein | |
| Approbationen/ Zertifikate | | |
| allgemeine Produktzulassung | Explosionsschutz | Konformitätserklärung |



[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige

Railway

Gefahrgut



[Bestätigungen](#)

[Schwingen / Schocken](#)

[Transport Information](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2150-4JA37-0AP0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2150-4JA37-0AP0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2150-4JA37-0AP0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2150-4JA37-0AP0&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2150-4JA37-0AP0/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2150-4JA37-0AP0&objecttype=14&gridview=view1>



letzte Änderung:

16.02.2022

