


**Reflexlichtschranke im SMT-Gehäuse**  
**Reflective Interrupter in SMT Package**

**SFH 9201**



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

**Wesentliche Merkmale**

- Optimaler Arbeitsabstand 1 mm bis 5 mm
- IR-GaAs-Lumineszenzdiode: Sender
- Si-NPN-Fototransistor: Empfänger
- Tageslichtsperrfilter
- Hoher Kollektor-Emitter-Strom typ. 0.7 mA
- Geringe Sättigungsspannung
- Sender und Empfänger galvanisch getrennt

**Features**

- Optimal operating distance 1 mm to 5 mm
- IR-GaAs-emitter
- Silicon NPN phototransistor detector
- Daylight filter against undesired light effects
- High collector-emitter current typ. 0.7 mA
- Low saturation voltage
- Emitter and detector electrically isolated

**Anwendungen**

- Positionsmelder
- Endabschalter
- Drehzahlüberwachung, -regelung
- Bewegungssensor

**Applications**

- Position reporting
- End position switch
- Speed monitoring and regulating
- Motion transmitter

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	$I_{CE}$ $I_F = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 5 \text{ V}, d = 1 \text{ mm}$ mA
SFH 9201	Q62702-P5038	0.25 ... 2.00
SFH 9201-1/2	Q62702-P5055	0.25 ... 0.80
SFH 9201-2/3	Q62702-P5056	0.40 ... 1.25
SFH 9201-3/4	Q62702-P5057	0.63 ... 2.00

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
----------------------------	------------------	---------------	-----------------

**Sender (GaAs-Diode)**  
**Emitter (GaAs diode)**

Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Vorwärtsstrom Forward current	$I_F$	50	mA
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	80	mW

**Empfänger (Si-Fototransistor)**  
**Detector (silicon phototransistor)**

Dauer-Kollektor-Emitter-Sperrspannung Continuous collector-emitter voltage	$V_{CE}$	16	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, ( $t \leq 2$ min) Collector-emitter voltage, ( $t \leq 2$ min)	$V_{CE}$	30	
Emitter-Kollektor-Sperrspannung Emitter-collector voltage	$V_{EC}$	7	
Kollektorstrom Collector current	$I_C$	10	mA
Verlustleistung Total power dissipation	$P_{tot}$	100	mW

**Reflexlichtschranke**  
**Light reflection switch**

Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 85	°C
Umgebungstemperatur Ambient temperature range	$T_A$	- 40 ... + 85	
Elektrostat. Entladung Electrostatic discharge	ESD	2	KV
Umweltbedingungen / Environment conditions	3 K3 acc. to EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3)		

**Löthinweise**  
**Soldering conditions**

Bauform Type	Drypack Level acc. to IPS- stand. 020	Tauch-, Schwallötung Dip, wave soldering		Reflowlötung Reflow soldering		Kolbenlötung Iron soldering  (Iron temp.)
		Peak temp. (solderbath)	Max. time in peak zone	Peak temp. (package temp.)	Max. time in peak zone	
SFH 9201	4	n. a.	–	245 °C	10 sec.	n.a.

Bitte Verarbeitungshinweise für SMT-Bauelemente beachten!  
Please observe the handling guidelines for SMT devices!

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )  
**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
----------------------------	------------------	---------------	-----------------

**Sender** (IR-GaAs-Diode)  
**Emitter** (IR-GaAs diode)

Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 50\text{ mA}$	$V_F$	1.25 ( $\leq 1.65$ )	V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 1$ )	$\mu\text{A}$
Kapazität Capacitance $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_O$	25	pF
Wärmewiderstand <sup>1)</sup> Thermal resistance <sup>1)</sup>	$R_{thJA}$	400	K/W

**Empfänger** (Si-Fototransistor)  
**Detector** (silicon phototransistor)

Kapazität Capacitance $V_{CE} = 5\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_{CE}$	10	pF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter leakage current $V_{CE} = 20\text{ V}$	$I_{CEO}$	3 ( $\leq 200$ )	nA
Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit) Photocurrent (outside light density) $V_{CE} = 5\text{ V}, E_V = 1000\text{ Lx}$	$I_P$	3.5	mA


**Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**  
**Characteristics (cont'd)**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wärmewiderstand <sup>1)</sup> Thermal resistance <sup>1)</sup>	$R_{thJA}$	400	K/W


**Reflexlichtschranke**  
**Light reflection switch**

Kollektor-Emitterstrom Collector-emitter current Kodak neutral white test card, 90 % Reflexion $I_F = 10\text{ mA}$ ; $V_{CE} = 5\text{ V}$ ; $d = 1\text{ mm}$	$I_{CE\text{ min.}}$ $I_{CE\text{ typ.}}$	0.25 0.70	mA mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter-saturation voltage Kodak neutral white test card, 90 % Reflexion $I_F = 10\text{ mA}$ ; $d = 1\text{ mm}$ ; $I_C = 85\text{ }\mu\text{A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	0.15 ( $\leq 0.6$ )	V

- 1) Montage auf PC-Board mit  $>5\text{ mm}^2$  Padgröße  
 1) Mounting on pcb with  $>5\text{ mm}^2$  pad size



Schaltzeiten ( $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{ V}$ ,  $I_C = 1\text{ mA}^1$ ),  $R_L = 1\text{ k}\Omega$   
 Switching times






Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Einschaltzeit Turn-on time	$t_{\text{ein}}$ $t_{\text{on}}$	65	$\mu\text{s}$
Anstiegszeit Rise time	$t_r$	50	$\mu\text{s}$
Ausschaltzeit Turn-off time	$t_{\text{aus}}$ $t_{\text{off}}$	55	$\mu\text{s}$
Abfallzeit Fall time	$t_f$	50	$\mu\text{s}$

- 1)  $I_C$  eingestellt über den Durchlaßstrom der Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand des Reflektors vom Bauteil ( $d$ )  
 1)  $I_C$  as a function of the forward current of the emitting diode, the degree of reflection and the distance between reflector and component ( $d$ )

Collector current  $\frac{I_C}{I_{C\text{max}}} = f(d)$


Permissible power dissipation for diode and transistor  $P_{\text{tot}} = f(T_A)$

Switching characteristics  $t = f(R_L)$   
 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $I_F = 10\text{ mA}$




**Max. permissible forward current**

$I_F = f(T_A)$




**Transistor capacitance (typ.)**

$C_{CE} = f(V_{CE}), T_A = 25\text{ °C}, f = 1\text{ MHz}$




**Collector current  $I_C = f(I_F)$ , spacing  $d$  to reflector = 1 mm, 90% reflection**




**Forward voltage (typ.) of the diode**

$V_F = f(T)$



**Relative spectral emission of emitter (GaAs)  $I_{rel} = f(\lambda)$  and detector (Si)  $S_{rel} = f(\lambda)$**



**Output characteristics (typ.)**

$I_C = f(V_{CE})$ , spacing to reflector:  $d = 1\text{ mm}$ , 90% reflection,  $T_A = 25\text{ °C}$

