

Gabelkabelschuhe mit HDPE Isolation

Cosses de câble fourchette avec isolation HDPE

Fork terminals with HDPE insulation

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt
HDPE = High Density Polyäthylen

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 600 V max.

Schrumpftemperatur: 150°C

Matière:

E-CU sn = Cuivre électrolytique étamé
HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 600 V max.

Température thermorétractable: 150°C

Material:

E-CU sn = Tin-plated electrolytic copper
HDPE = High Density Polyethylene

Temperature range:

-10°C up to +105°C / 600 V max.


Shrinking temperature: 150°C




Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3608CH



mm ² (AWG)	für Bolzen pour borne for stud	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	øD2 mm	øD3 mm	L mm	A mm	S mm	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	M3.5		3608CH	3.7	1.6	4	6.4	26	5	0.8	3986G 3986H 3986F
	M4		3614CH	4.3	1.6	4	7.2	26	5	0.8	
	M5		3616CH	5.3	1.6	4	9.5	26	5	0.8	
1.5-2.5 (16-14)	M3.5		3629CH	3.7	2.3	5	6	26	5	0.8	
	M4		3635CH	4.3	2.3	5	7.2	27	5	0.8	
	M5		3637CH	5.3	2.3	5	9.3	27	5	0.8	
4-6 (12-10)	M4		3652CH	4.3	3.6	5.9	9	30	6	1	
	M5		3656CH	5.3	3.6	5.9	9	30	6	1	
	M6		3660CH	6.5	3.6	5.9	12	34	6	1	