

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to panel piercing mating life

**Components**

centre contact  
outer contact  
other metal parts  
serrated lock washer  
insulator

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss

voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Montagebohrung Steckzyklen

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Fächerscheibe  
Isolierung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung

Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**  
RoHS konform



IEC 61169-8  
Z004  
>500

**Materials / Material**

CuNi1Pb1P  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
PTFE, POM

**Finish / Oberfläche**

NiP Au  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				22.10.2012	MA	
				29.10.2012	BJ	co./approx. 13.28
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Adaptor w. insulating flange BNC-Verbindungsstück m. Isolierflansch		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01005A0008	
c	24609	14.02.2013	MA			 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
b	24367	22.10.2012	MA			
a	20563	12.02.2009	BJ	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 10.10.2005		