


Artikelnummer: J01040A0006

UHF-Kabelstecker Crimp RG-213/U crimp/crimp



Technische Attribute	
Kabelgruppe; Kabel	RG-213/U RG-213/U
Anmerkungen	crimp/crimp
Abmessungen	a=18.3, b=32.5
Montage	B0612
Crimpeinsatz	N01003D1274

### Produkt-Beschreibung

Die Serie UHF umfasst kostengünstige koaxiale Steckverbindungen mit Schraubverschluss. Sie können lediglich bis zu einer Frequenz von 200 MHz eingesetzt werden, da der Wellenwiderstand nicht definiert ist. Flexible Kabel bis zu einem Durchmesser von 11 mm können angeschlossen werden. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten montiert. Die Steckverbinder der Serie UHF werden in der Signalübertragung bei niedrigen Frequenzen eingesetzt.

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff: Kontaktteile	CuZn39Pb3
Werkstoff: Sonstige Metallteile	CuZn39Pb3
Werkstoff: Isolierteile	PTFE; POM; ABS
Oberfläche: Innenleiter	Cu2Ag5

Oberfläche: Außenleiter	CuNi5
Oberfläche: Sonstige Metallteile	CuNi5

Thermische und klimatische Eigenschaften	
Prüfklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1	40/070/21

Elektrische Eigenschaften	
Durchgangswiderstand Innenleiter	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Durchgangswiderstand Außenleiter	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Spannungsfestigkeit	2 kVeff/50 Hz
Wellenwiderstand	circa 50 $\Omega$
Betriebsspannung	$\leq 750 \text{ Veff/50 Hz}$
Frequenzbereich bis	200 MHz

Normen	
IEC 60 169-12	

## Hinweis

Weitere UHF-Steckverbindervarianten können durch die Kombination von Normköpfen und Kabelabfängerungen zusammengestellt werden.

Konfektionierte HF-Kabel mit UHF-Steckverbindungen auf Anfrage.